

Erdungsstift mit Kupferanschluss, spitz



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

99,9 % reine Elektrolytkupferbeschichtung

Stäbe haben einen Kern und eine Spitze aus Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil – für eine überlegene Stärke beim Eintreiben

Kupferbeschichtung bricht nicht beim Biegen und reißt nicht beim Eintreiben

Mindest-Kupferschichtdicke von 10 Mils an Stäben mit UL® 467-Kennzeichnung

nVent ERICO Bezeichnung, Länge, Durchmesser und Teilenummer sind in höchstens 12" (304,8 mm) Abstand des abgeschrägten Endes eingestempelt

Gegebenenfalls Prägung von UL Logo und Kontrollnummer für eine einfache Prüfung nach der Installation

Molekulare Verbindung an Nickel-versiegelten, hochfesten Stahlkern

SPEZIFIKATIONEN

Material: Kupferummantelter Stahl

Zugfestigkeit: 552 MPa Min

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Erdungsstange Durchmesser, nominal	Erdungsstange Durchmesser, tatsächlich (Ø)	Länge (L)	Schichtdicke	Stückgewicht
613840		3/8"	9 mm	1.2m	254µm	0.57 kg
613850		3/8"	9 mm	1.5m	254µm	0.73 kg
613860		3/8"	9 mm	1.8m	254µm	0.9 kg
613870		3/8"	9 mm	2.1m	254µm	1.08 kg
613880		3/8"	9 mm	2.4m	254µm	1.23 kg
611300	611300	1/2"	12.8 mm	3m	254µm	3.11 kg
611303		1/2"	12.8 mm	3m	330µm	3.35 kg
611330		1/2"	12.8 mm	0.9m	254µm	0.98 kg
6113330		1/2"	12.8 mm	1m	254µm	1 kg
611340		1/2"	12.8 mm	1.2m	254µm	1.26 kg
611350		1/2"	12.8 mm	1.5m	254µm	1.57 kg
611353		1/2"	12.8 mm	1.5m	330µm	1.67 kg
611360		1/2"	12.8 mm	1.8m	254µm	2.01 kg
611370		1/2"	12.8 mm	2.1m	254µm	2.11 kg
611380		1/2"	12.8 mm	2.4m	254µm	2.51 kg
615800		5/8"	14.2 mm	3m	254µm	3.85 kg
615803		5/8"	14.2 mm	3m	330µm	3.83 kg

Katalognummer	Artikelnummer	Erdungsstange Durchmesser, nominal	Erdungsstange Durchmesser, tatsächlich (Ø)	Länge (L)	Schichtdicke	Stückgewicht
615812		5/8"	14.2 mm	3.7m	254µm	4.54 kg
615815		5/8"	14.2 mm	4.6m	254µm	5.78 kg
615830		5/8"	14.2 mm	0.9m	254µm	1.13 kg
6158330		5/8"	14.2 mm	1m	254µm	1.24 kg
615840		5/8"	14.2 mm	1.2m	254µm	1.54 kg
615843		5/8"	14.2 mm	1.2m	330µm	1.54 kg
615850		5/8"	14.2 mm	1.5m	254µm	1.92 kg
615853		5/8"	14.2 mm	1.5m	330µm	2.04 kg
615860		5/8"	14.2 mm	1.8m	254µm	2.3 kg
615863		5/8"	14.2 mm	1.8m	330µm	2.45 kg
6158660		5/8"	14.2 mm	2m	254µm	2.48 kg
615870		5/8"	14.2 mm	2.1m	254µm	2.6 kg
615880	615880	5/8"	14.2 mm	2.4m	254µm	3.07 kg
615883		5/8"	14.2 mm	2.4m	330µm	3.08 kg
613400	613400	3/4"	17.3 mm	3m	254µm	5.72 kg
613403		3/4"	17.3 mm	3m	330µm	5.63 kg
613412		3/4"	17.3 mm	3.7m	254µm	6.77 kg
613415		3/4"	17.3 mm	4.6m	254µm	8.39 kg

Katalognummer	Artikelnummer	Erdungsstange Durchmesser, nominal	Erdungsstange Durchmesser, tatsächlich (Ø)	Länge (L)	Schichtdicke	Stückgewicht
613440		3/4"	17.3 mm	1.2m	254µm	2.55 kg
613450		3/4"	17.3 mm	1.5m	254µm	2.81 kg
613460		3/4"	17.3 mm	1.8m	254µm	3.4 kg
613470		3/4"	17.3 mm	2.1m	254µm	3.83 kg
613480	613480	3/4"	17.3 mm	2.4m	254µm	4.56 kg
613483		3/4"	17.3 mm	2.4m	330µm	4.54 kg
614400		1"	23.2 mm	3m	254µm	10 kg

Table 2/2				
Katalognummer	Artikelnummer	UPC-Etikett	Entspricht	Zertifizierungen
613840		Nein		
613850		Nein		
613860		Nein		
613870		Nein		
613880		Nein		
611300	611300	Nein	ANSI®/NEMA® GR1	CSA, cUL, UL, CSA-US
611303		Nein	ANSI®/NEMA® GR1	UL, cUL
611330		Nein		
6113330		Nein	IEC EN 62561-2	

Katalognummer	Artikelnummer	UPC-Etikett	Entspricht	Zertifizierungen
611340		Nein		
611350		Nein		
611353		Nein		
611360		Nein		
611370		Nein	IEC EN 62561-2	
611380		Nein	ANSI®/NEMA® GR1	UL
615800		Nein	IEC EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	CSA, CSA-US, RUS, UL, cUL
615803		Nein	IEC EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	UL, cUL
615812		Nein	IEC EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	cUL, UL
615815		Nein	IEC EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	cUL, UL
615830		Nein	IEC EN 62561-2	
6158330		Nein	IEC EN 62561-2	
615840		Nein	IEC EN 62561-2	
615843		Nein	IEC EN 62561-2	
615850		Nein	IEC EN 62561-2	
615853		Nein	IEC EN 62561-2	
615860		Nein	IEC EN 62561-2	
615863		Nein	IEC EN 62561-2	


Katalognummer	Artikelnummer	UPC-Etikett	Entspricht	Zertifizierungen
6158660		Nein	IEC EN 62561-2	
615870		Nein		
615880	615880	Nein	IEC EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	UL, RUS
615883		Nein	IEC EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	UL, RUS
613400	613400	Nein	IEC EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	CSA-US, RUS, UL, CSA, cUL
613403		Nein	IEC EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	UL, cUL
613412		Nein	IEC EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	cUL, UL
613415		Nein	IEC EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	UL, cUL
613440		Nein	IEC EN 62561-2	
613450		Nein	IEC EN 62561-2	
613460		Nein	IEC EN 62561-2	
613470		Nein	IEC EN 62561-2	
613480	613480	Nein	IEC EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	RUS, UL
613483		Nein	IEC EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	UL
614400		Nein	ANSI®/NEMA® GR1	UL, CSA-US, cUL, CSA

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Für eine UL® 467-Kennzeichnung müssen Erdungsstäbe mindestens 8' (2,44 m) lang sein.

IEC® EN 62561-2 ersetzt EN 50164-2.

Zusätzliche Längen verfügbar.



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE