

EDT2 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Ersatzmodul



ZERTIFIZIERUNGEN



SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	EDT2300M	EDT275M	EDT2480M
Nennspannung Netz (Un)	240 V	60 V	400 V
Max. Dauerbetriebsspannung (Uc)	300 V	75 V	480 V
Bemessungs-Entladungsstrom (In), IEC	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs
Max. Entladestrom (Imax), IEC	50kA 8/20 µs	50kA 8/20 µs	50kA 8/20 µs
Bemessungs-Entladungsstrom (In), UL	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs
Häufigkeit	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Temperatur	-35 to 85 °C	-35 to 85 °C	-35 to 85 °C
Gehäusematerial	UL® 94V-0 thermoplastisch	UL® 94V-0 thermoplastisch	UL® 94V-0 thermoplastisch

Katalognummer	EDT2300M	EDT275M	EDT2480M
Zertifizierungen	CE, ERICO DT2 Series, UR, cUR, VDE	CE, ERICO EDT2, VDE	VDE, CE, ERICO DT2 Series

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE