

Prüfgehäuse, Beton



MERKMALE

Betondesign für höhere Tragfähigkeit

Erhältlich mit zentralem Hebehaken

Flächenbündiger Deckel mit gerader Oberfläche minimiert Rutschgefahr

Geeignet für die meisten Erdungs- und Blitzschutzinstallationen

Standfuß ausgelegt zur Aufnahme von Erdungs-Sammelschiene 545140 für Prüfgehäuse

Quadratform


SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Farbe	Entspricht	Höhe (H)	Länge (L)
IP900C	103450	Beton	Grau	EN IEC 62561-5:2017 Klasse für hohe Beanspruchung 30 kN	160 mm	320mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Stückgewicht
IP900C	103450	320 mm	25.9 kg



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE