

Prüfgehäuse mit Kabelschutzrohr, HDPE (hochdichtes Polyethylen)



MERKMALE

Geeignet für Anwendungen mit leichter Belastung in Torf

Widerstandsfähig gegenüber Chemikalien, UV-Strahlen und Korrosion

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Material	Farbe	Tragfähigkeit	Durchmesser, Festigkeitsklasse (DG)	Außendurchmesser (OD)	Höhe (H)
T416C	Polyethylen hoher Dichte (PE-HD)	Schwarz	0.15kPa	362mm	619 mm	464 mm


Table 2/2

Katalognummer	Lochgröße (HS)	Stückgewicht
T416C	70 mm	7.3 kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

T416CKEY separat erhältlich

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE