

Isolierter Leiter zum Schutz von Rotorblättern von Windkraftanlagen

Energieversorger



EIGENSCHAFTEN

Insulation cold bend test per UL® 758

SPEZIFIKATIONEN

Arbeitstemperatur: -40 bis 105 °C

Table 1/1

Katalognummer	Isolationsdicke	Durchschlagfestigkeit
LPA103IN0100.0	2 mm	20 kV/mm
LPC050IN0047.0	2 mm	20 kV/mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

LPA103IN, LPC050IN und LPC103IN stellen die Teilenummer des Standfußes dar und können in kundenspezifischen Längen bestellt werden.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ **WARNUNG:** This product can expose you to chemicals including vinyl chloride, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE