

ABS Justierbare Verteilerschienenhalterung Isoliermodul



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Module bieten Flexibilität bei der Auswahl des Abstands zwischen Phasen und Halterungen

Extrem robuste Konstruktion

Halogenfreie Isolatoren

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Max. Arbeitsspannung, IEC (Ui):	1000;1500
Oberfläche:	Elektrolytisch verzinkt
Entflammbarkeitsklasse:	UL® 94V-0
Arbeitstemperatur:	-40 to 130 °C

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Entspricht	Bemessungsstrom bei typischer Anwendung	Stromschienen pro Phase	Stromschienen dicke
---------------	---------------	----------	------------	---	-------------------------	---------------------

ABS1-5MOD	560860	Stahl, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stainless Stahl 304 (EN 1.4301)	IEC® 60439.1, IEC 61439,1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	1700 A Max	1	5 mm
ABS4-5MOD	560870	Stahl, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stainless Stahl 304 (EN 1.4301)	IEC® 60439.1, IEC 61439,1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	3500 A Max	1 - 4	5 mm
ABS1-10MOD	560880	Stahl, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stainless Stahl 304 (EN 1.4301)	IEC® 60439.1, IEC 61439,1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	2250 A Max	1	10 mm
ABS2-10MOD	560890	Stahl, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stainless Stahl 304 (EN 1.4301)	IEC® 60439.1, IEC 61439,1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	3600 A Max	1 - 2	10 mm
ABS3-10MOD	560900	Stahl, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stainless Stahl 304 (EN 1.4301)	IEC® 60439.1, IEC 61439,1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	4500 A Max	1 - 3	10 mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	Stromschienenbreite	Breite (W)	Tiefe (D)	Stückgewicht
ABS1-5MOD	560860	50 - 125 mm	74 mm	67mm	0.64 kg
ABS4-5MOD	560870	50 - 125 mm	99 mm	67mm	0.73 kg
ABS1-10MOD	560880	50 - 125 mm	74 mm	67mm	0.64 kg
ABS2-10MOD	560890	50 - 125 mm	99 mm	67mm	0.73 kg

Katalognummer	Artikelnummer	Stromschienenbreite	Breite (W)	Tiefe (D)	Stückgewicht
ABS3-10MOD	560900	50 - 125 mm	124 mm	67mm	0.81 kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Verstellbare Sammelschienenhalterung (für Anwendungen bis zu 7400A) erhältlich für eine Schienenbreite von bis zu 200 mm (7,87")

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE