


CPCI Backplane, System-Slot rechts



Die CompactPCI Backplanes von nVent SCHROFF verfügen dank SMD-Komponenten, Keramikkondensatoren und Einpresssteckverbinder über erstklassige Signalintegrität und MTBF-Werte

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Konform zu: PICMG 2.0 R3.0 CompactPCI-Core-Spezifikation, PICMG 2.1 R2.0 Hot-Swap-Spezifikation, PICMG 2.9 R1.0 System Management Bus-Spezifikation, PICMG 2.10 R1.0 Keying-Spezifikation

Verbindung / Trennung des Digital-GND und Chassis-GND über die Verschraubung möglich

V(I/O) auf +3,3 V oder +5 V einstellbar

Einspeisung der Versorgungsspannungen über Power-Bugs (Ringöse M4), FASTONs

Außenlagen als GND-Flächen ausgeführt

Utility Steckverbinder für Statussignale (SMCQ)

Mehrere Backplanes können ohne Slotverlust aneinandergereiht werden

Hervorragende Hochfrequenz-Rauschunterdrückung und sehr hohe MTBF Werte durch keramische Kondensatoren

Intelligent Plattform Management Bus (IPMB) Steckverbinder nach PICMG 2.9

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Produkttyp	Anzahl Slots	Höhe Gestell	Typ Rückwandplatine	Systemslot	Breite Slot
---------------	------------	--------------	--------------	---------------------	------------	-------------

23006-331	Rückwandplatine	1	3U	CompactPCI, kein Bus		4HP
23006-811	Rückwandplatine	1	3U	CompactPCI, kein Bus		4HP
23006-300	Rückwandplatine	8	3U	CompactPCI, 32 bit	Rechts	4HP
23006-301	Rückwandplatine	5	3U	CompactPCI, 32 bit	Rechts	4HP
23006-303	Rückwandplatine	3	3U	CompactPCI, 32 bit	Rechts	4HP
23006-332	Rückwandplatine	2	3U	CompactPCI, 32 bit	Rechts	4HP
23006-334	Rückwandplatine	4	3U	CompactPCI, 32 bit	Rechts	4HP
23006-336	Rückwandplatine	6	3U	CompactPCI, 32 bit	Rechts	4HP
23006-337	Rückwandplatine	7	3U	CompactPCI, 32 bit	Rechts	4HP
23006-353	Rückwandplatine	3	3U	CompactPCI, 64 bit	Rechts	4HP
23006-354	Rückwandplatine	4	3U	CompactPCI, 64 bit	Rechts	4HP
23006-355	Rückwandplatine	5	3U	CompactPCI, 64 bit	Rechts	4HP
23006-358	Rückwandplatine	8	3U	CompactPCI, 64 bit	Rechts	4HP
23006-372	Rückwandplatine	2	6U	CompactPCI, 64 bit	Rechts	4HP
23006-373	Rückwandplatine	3	6U	CompactPCI, 64 bit	Rechts	4HP
23006-374	Rückwandplatine	4	6U	CompactPCI, 64 bit	Rechts	4HP
23006-375	Rückwandplatine	5	6U	CompactPCI, 64 bit	Rechts	4HP
23006-376	Rückwandplatine	6	6U	CompactPCI, 64 bit	Rechts	4HP
23006-377	Rückwandplatine	7	6U	CompactPCI, 64 bit	Rechts	4HP

23006-378	Rückwandplatine	8	6U	CompactPCI, 64 bit	Rechts	4HP
23006-812	Rückwandplatine	2	3U	CompactPCI, 32 bit	Rechts	4HP
23006-813	Rückwandplatine	3	3U	CompactPCI, 32 bit	Rechts	4HP
23006-814	Rückwandplatine	4	3U	CompactPCI, 32 bit	Rechts	4HP
23006-815	Rückwandplatine	5	3U	CompactPCI, 32 bit	Rechts	4HP
23006-816	Rückwandplatine	6	3U	CompactPCI, 32 bit	Rechts	4HP
23006-817	Rückwandplatine	7	3U	CompactPCI, 32 bit	Rechts	4HP
23006-818	Rückwandplatine	8	3U	CompactPCI, 32 bit	Rechts	4HP
23006-833	Rückwandplatine	3	3U	CompactPCI, 64 bit	Rechts	4HP
23006-834	Rückwandplatine	4	3U	CompactPCI, 64 bit	Rechts	4HP
23006-835	Rückwandplatine	5	3U	CompactPCI, 64 bit	Rechts	4HP
23006-838	Rückwandplatine	8	3U	CompactPCI, 64 bit	Rechts	4HP
23006-862	Rückwandplatine	2	6U	CompactPCI, 64 bit	Rechts	4HP
23006-863	Rückwandplatine	3	6U	CompactPCI, 64 bit	Rechts	4HP
23006-864	Rückwandplatine	4	6U	CompactPCI, 64 bit	Rechts	4HP
23006-865	Rückwandplatine	5	6U	CompactPCI, 64 bit	Rechts	4HP
23006-866	Rückwandplatine	6	6U	CompactPCI, 64 bit	Rechts	4HP
23006-867	Rückwandplatine	7	6U	CompactPCI, 64 bit	Rechts	4HP
23006-868	Rückwandplatine	8	6U	CompactPCI, 64 bit	Rechts	4HP

Table 2/3

Katalognummer	Spannungs-I/O	Steckverbinder typ	Typ Stromsteckverbinder	Versorgungs-Steckverbinder typ	Breite	Anzahl Verpackungen
23006-331	3.3V	HM 2.0	Power Bugs für M4-Kabelösen		19.32mm	1
23006-811	5V	HM 2.0	Power Bugs für M4-Kabelösen		19.32mm	1
23006-300	3.3V	HM 2.0	Power Bugs für M4-Kabelösen	SMCQ, 12-polig	161.56mm	1
23006-301	3.3V	HM 2.0	Power Bugs für M4-Kabelösen	SMCQ, 12-polig	100.59mm	1
23006-303	3.3V	HM 2.0	Power Bugs für M4-Kabelösen	SMCQ, 12-polig	60.05mm	1
23006-332	3.3V	HM 2.0	Power Bugs für M4-Kabelösen	SMCQ, 12-polig	39.64mm	1
23006-334	3.3V	HM 2.0	Power Bugs für M4-Kabelösen	SMCQ, 12-polig	80.28mm	1
23006-336	3.3V	HM 2.0	Power Bugs für M4-Kabelösen	SMCQ, 12-polig	121.01mm	1
23006-337	3.3V	HM 2.0	Power Bugs für M4-Kabelösen	SMCQ, 12-polig	141.24mm	1
23006-353	3.3V	HM 2.0	Power Bugs für M4-Kabelösen	SMCQ, 12-polig	60.05mm	1
23006-354	3.3V	HM 2.0	Power Bugs für M4-Kabelösen	SMCQ, 12-polig	80.28mm	1
23006-355	3.3V	HM 2.0	Power Bugs für M4-Kabelösen	SMCQ, 12-polig	100.59mm	1
23006-358	3.3V	HM 2.0	Power Bugs für M4-Kabelösen	SMCQ, 12-polig	161.56mm	1
23006-372	3.3V	HM 2.0	Power Bugs für M4-Kabelösen	SMCQ, 12-polig	39.64mm	1
23006-373	3.3V	HM 2.0	Power Bugs für M4-Kabelösen	SMCQ, 12-polig	60.05mm	1
23006-374	3.3V	HM 2.0	Power Bugs für M4-Kabelösen	SMCQ, 12-polig	80.28mm	1
23006-375	3.3V	HM 2.0	Power Bugs für M4-Kabelösen	SMCQ, 12-polig	100.59mm	1

Katalognummer	Spannungs-I/O	Steckverbinder typ	Typ Stromsteckverbinder	Versorgungs-Steckverbinder typ	Breite	Anzahl Verpackungen
23006-376	3.3V	HM 2.0	Power Bugs für M4-Kabelösen	SMCQ, 12-polig	121.01mm	1
23006-377	3.3V	HM 2.0	Power Bugs für M4-Kabelösen	SMCQ, 12-polig	141.24mm	1
23006-378	3.3V	HM 2.0	Power Bugs für M4-Kabelösen	SMCQ, 12-polig	161.56mm	1
23006-812	5V	HM 2.0	Power Bugs für M4-Kabelösen	SMCQ, 12-polig	39.64mm	1
23006-813	5V	HM 2.0	Power Bugs für M4-Kabelösen	SMCQ, 12-polig	60.05mm	1
23006-814	5V	HM 2.0	Power Bugs für M4-Kabelösen	SMCQ, 12-polig	80.28mm	1
23006-815	5V	HM 2.0	Power Bugs für M4-Kabelösen	SMCQ, 12-polig	100.59mm	1
23006-816	5V	HM 2.0	Power Bugs für M4-Kabelösen	SMCQ, 12-polig	121.01mm	1
23006-817	5V	HM 2.0	Power Bugs für M4-Kabelösen	SMCQ, 12-polig	141.24mm	1
23006-818	5V	HM 2.0	Power Bugs für M4-Kabelösen	SMCQ, 12-polig	161.56mm	1
23006-833	5V	HM 2.0	Power Bugs für M4-Kabelösen	SMCQ, 12-polig	60.05mm	1
23006-834	5V	HM 2.0	Power Bugs für M4-Kabelösen	SMCQ, 12-polig	80.28mm	1
23006-835	5V	HM 2.0	Power Bugs für M4-Kabelösen	SMCQ, 12-polig	100.59mm	1
23006-838	5V	HM 2.0	Power Bugs für M4-Kabelösen	SMCQ, 12-polig	161.56mm	1
23006-862	5V	HM 2.0	Power Bugs für M4-Kabelösen	SMCQ, 12-polig	39.64mm	1
23006-863	5V	HM 2.0	Power Bugs für M4-Kabelösen	SMCQ, 12-polig	60.05mm	1
23006-864	5V	HM 2.0	Power Bugs für M4-Kabelösen	SMCQ, 12-polig	80.28mm	1
23006-865	5V	HM 2.0	Power Bugs für M4-Kabelösen	SMCQ, 12-polig	100.59mm	1

Katalognummer	Spannungs-I/O	Steckverbinder typ	Typ Stromsteckverbinder	Versorgungs-Steckverbinder typ	Breite	Anzahl Verpackungen
23006-866	5V	HM 2.0	Power Bugs für M4-Kabelösen	SMCQ, 12-polig	121.01mm	1
23006-867	5V	HM 2.0	Power Bugs für M4-Kabelösen	SMCQ, 12-polig	141.24mm	1
23006-868	5V	HM 2.0	Power Bugs für M4-Kabelösen	SMCQ, 12-polig	161.56mm	1

Table 3/3

Katalognummer	Schnelles Schiff
23006-331	No
23006-811	No
23006-300	No
23006-301	No
23006-303	No
23006-332	No
23006-334	No
23006-336	No
23006-337	No
23006-353	No
23006-354	No
23006-355	No
23006-358	No

Katalognummer	Schnelles Schiff
23006-372	No
23006-373	No
23006-374	No
23006-375	No
23006-376	No
23006-377	No
23006-378	No
23006-812	No
23006-813	No
23006-814	No
23006-815	No
23006-816	No
23006-817	No
23006-818	No
23006-833	No
23006-834	No
23006-835	No
23006-838	No

Katalognummer	Schnelles Schiff
23006-862	No
23006-863	No
23006-864	No
23006-865	No
23006-866	No
23006-867	No
23006-868	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE