

Intelligente PDU, EN1xxx, 400 VAC, 3-PH

Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign



MERKMALE

Enlogic EN1xxx Intelligente Stromverteilungs-Einheiten überwachen die Eingangsleistung der gesamten PDU und bieten Überwachung auf Ebene der Abrechnungseinheit

Datenanzeige mit hoher Sichtbarkeit und interaktive Grafikanzeige

Messung der Leistungsschalterlasten über redundante Einspeisungen, um versehentliche Ausfallzeiten zu vermeiden

Ermöglicht intelligenten Lastausgleich für Energieeffizienz und maximale Kapazitätsauslastung

Gigabit-Ethernet-Schnittstelle und redundantes Ethernet (10/100)

iPDU DC-Redundanzlösung für bis zu 64 PDUs

Im Betrieb ist ein werkzeugloses Wechseln des Controller möglich

Eingangsspannung 400 VAC, 3-Phase

C13, C19 Ausgänge

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/6

Katalognummer	Produktfamilie	Typ	Produkttyp	Typ Buchse	Anzahl Buchsen	Farbe
EN1402	Enlogic	Intelligente PDU	Buchsenleiste	(24) C13, (6) C19	30	Schwarz
EN1403	Enlogic	Intelligente PDU	Buchsenleiste	(36) C13, (6) C19	42	Schwarz
EN1450	Enlogic	Intelligente PDU	Buchsenleiste	(21) C13/C15, (21) C13/C15/C19/C21	42	Schwarz
EN1808	Enlogic	Intelligente PDU	Buchsenleiste	(12) C13, (12) C19	24	Schwarz
EN1809	Enlogic	Intelligente PDU	Buchsenleiste	(18) C13, (6) C19	24	Schwarz

Katalognummer	Produktfamilie	Typ	Produkttyp	Typ Buchse	AnzahlBuchsen	Farbe
EN1811	Enlogic	Intelligente PDU	Buchsenleiste	(30) C13, (12) C19	42	Schwarz
EN1812	Enlogic	Intelligente PDU	Buchsenleiste	(36) C13, (12) C19	48	Schwarz
EN1850	Enlogic	Intelligente PDU	Buchsenleiste	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21	48	Schwarz
EN1880	Enlogic	Intelligente PDU	Buchsenleiste	(21) Verriegelung C13/C15, (21) Verriegelung C13/C15/C19/C21	42	Schwarz
EN1950	Enlogic	Intelligente PDU	Buchsenleiste	(21) C13/C15, (21) C13/C15/C19/C21	42	Schwarz
EN1980	Enlogic	Intelligente PDU	Buchsenleiste	(18) Verriegelung C13/C15, (18) Verriegelung C13/C15/C19/C21	36	Schwarz

Table 2/6

Katalognummer	Schutzschalter	Steckdosen mit Schalter	Anzahl Schutzschalter	Nennleistung	Länge Eingangskabel	Position des Eingangskabels
EN1402	16 A, 1-polig, Hy-Mag	Nein	0			Zuführung von oben
EN1403	Kein Schutzschalter	Nein	0	11.0 kVA	3m	Zuführung von oben
EN1450	Kein Schutzschalter	Nein	0	11,5 kVA Nordamerika, 11,0 kVA International	1.8m	Zuführung von oben
EN1808	16 A, 1-polig, Hy-Mag	Nein	6			Zuführung von oben
EN1809	16 A, 1-polig, Hy-Mag	Nein	6			Zuführung von oben
EN1811	16 A, 1-polig, Hy-Mag	Nein	6	22.0 kVA	3m	Zuführung von oben

Katalognummer	Schutzschalter	Steckdosen mit Schalter	Anzahl Schutzschalter	Nennleistung	Länge Eingangskabel	Position des Eingangskabels
EN1812	16 A, 1-polig, Hy-Mag	Nein	6			Zuführung von oben
EN1850	20 A, 1-polig, Hy-Mag	Nein	6	17,3 kVA Nordamerika, 22,1 kVA International	1.8m	Zuführung von oben
EN1880	20 A, 1-polig, Hy-Mag	Nein	6	17,3 kVA Nordamerika, 22,1 kVA International	1.8m	Zuführung von oben
EN1950	20 A, 1-polig, Hy-Mag	Nein	12	34,6 kVA Nordamerika, 43,5 kVA International	1.8m	Zuführung von oben
EN1980	20 A, 1-polig, Hy-Mag	Nein	12	34,6 kVA Nordamerika, 43,5 kVA International	1.8m	Zuführung von oben

Table 3/6

Katalognummer	Eingangsspannung	Phase	Max. Stromeingang	Nennspannung	Ein-/Ausschalter im Lieferumfang enthalten	Ausgangsspannung
EN1402	400V	3 PH Stern	11.0 kVA			200 – 240VAC
EN1403	380 – 415V	3 PH	11.0 kVA	415V	Nein	230VAC
EN1450	380 – 415V	3 PH	11.5 / 11.0 kVA	415V	Nein	208 – 230VAC
EN1808	400V	3 PH Stern	22.0 kVA			200 – 240VAC
EN1809	400V	3 PH Stern	22.0 kVA			200 – 240VAC
EN1811	380 – 415V	3 PH	22.0 kVA	415V	Nein	230VAC
EN1812	400V	3 PH Stern	22.0 kVA			200 – 240VAC
EN1850	380 – 415V	3 PH	17.3 / 22.1 kVA	415V	Nein	208 – 230VAC

Katalognummer	Eingangsspannung	Phase	Max. Stromeingang	Nennspannung	Ein-/Ausschalterim Lieferumfang enthalten	Ausgangsspannung
EN1880	380 – 415V	3 PH	17.3 / 22.1 kVA	415V	Nein	208 – 230VAC
EN1950	380 – 415V	3 PH	14.4 kVA	415V	Nein	208 – 230VAC
EN1980	380 – 415V	3 PH	14.4 kVA	415V	Nein	208 – 230VAC

Table 4/6

Katalognummer	Stromstärke (herabgesetzte Stromstärke)	Steckertyp	Rack-Einheiten	Abnehmbares Eingangskabel	Messtyp	Material
EN1402	16 A	IEC 60309 516P6 (IP44)	0U	Nein	Eingang	
EN1403	16 A	IEC 60309 516P6 (IP44)	0U	Nein	Eingang	Stahl
EN1450	20 A (16 A) Nordamerika, 16 A International	IEC 60309 520P6/516P6	0U	Nein	Eingang	Stahl
EN1808	32 A	IEC 60309 532P6 (IP44)	0U	Nein	Eingang	
EN1809	32 A	IEC 60309 532P6 (IP44)	0U	Nein	Eingang	
EN1811	32 A	IEC 60309 532P6 (IP44)	0U	Nein	Eingang	Stahl
EN1812	32 A	IEC 60309 532P6 (IP44)	0U	Nein	Eingang	
EN1850	30 A (24 A) Nordamerika, 32 A International	IEC 60309 530P6/532P6	0U	Nein	Eingang	Stahl
EN1880	30 A (24 A) Nordamerika, 32 A International	IEC 60309 530P6/532P6	0U	Nein	Eingang	Stahl
EN1950	60 A (48 A) Nordamerika, 63 A International	IEC 60309 560P6/563P6	0U	Nein	Eingang	Stahl

Katalognummer	Stromstärke (herabgesetzte Stromstärke)	Steckertyp	Rack-Einheiten	Abnehmbares Eingangskabel	Messtyp	Material
EN1980	60 A (48 A) Nordamerika, 63 A International	IEC 60309 560P6/563P6	0U	Nein	Eingang	Stahl

Table 5/6

Katalognummer	Oberfläche	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht	Anzahl Verpackungen
EN1402						1
EN1403	Pulverbeschichtet	1750mm	52mm	53mm	7.11kg	1
EN1450	Pulverbeschichtet	1490mm	56mm	55mm	8kg	1
EN1808						1
EN1809						1
EN1811	Pulverbeschichtet	1750mm	55mm	53mm	10.22kg	1
EN1812						1
EN1850	Pulverbeschichtet	1780mm	56mm	55mm	10.5kg	1
EN1880	Pulverbeschichtet	1826mm	56mm	55mm	11.02kg	1
EN1950	Pulverbeschichtet	1826mm	56mm	75mm	12.5kg	1
EN1980	Pulverbeschichtet	1826mm	56mm	75mm		1

Table 6/6

Katalognummer	Unterbrechungsbewertung	Schnelles Schiff
EN1402	5kAIC	No
EN1403		No

Katalognummer	Unterbrechungsbewertung	Schnelles Schiff
EN1450		No
EN1808	5kAIC	No
EN1809	5kAIC	No
EN1811		No
EN1812	5kAIC	No
EN1850		No
EN1880		No
EN1950		No
EN1980		No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Befestigungswinkel zur vertikalen Montage bitte separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE