


Universelle Verteilerschienenhalterung, hohe Strombelastbarkeit



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Universelles Befestigungssystem

Schnell und leicht zu installieren

Extrem robuste Konstruktion

Schrauben sind aus nichtmagnetischem Edelstahl gefertigt

Halogenfreie Isolatoren

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Max. Arbeitsspannung, IEC (Ui)	Arbeitstemperatur	Entspricht	Entflammbarkeitsklasse
---------------	---------------	----------	--------------------------------	-------------------	------------	------------------------

UBS2-10T-160	561520	Stahl, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stainless Stahl 304 (EN 1.4301)	1000, 1500	-40 to 130 °C	IEC® 60439.1, IEC 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	UL® 94V-0
--------------	--------	--	------------	---------------	---	-----------


Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	Bemessungsstrom bei typischer Anwendung	Stromschienen pro Phase	Stromschienenbreite	Stromschienendicke	Breite (W)
UBS2-10T-160	561520	5700 A	1 - 2	160 mm	10 mm	307 mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	A
UBS2-10T-160	561520	110 mm

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE