

nVent CADDY Speed Link SLK mit Haken



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Das System beinhaltet das Stahlseil mit Haken und den Verschluss

Kann mit vielen nVent CADDY Befestigungselementen kombiniert werden

Zum Befestigen am Gebäude oder eines Gegenstandes wird das Seil einfach herumgeschlungen und der Haken am Seil eingehängt

Kann einfach wieder entfernt werden

Die Federlasche hält das Seil sicher im Haken

Der Haken kann auch als Endanschlag benutzt werden, wenn das Seil durch Öffnungen geführt wird

Auch in Y-Haken Konfiguration verfügbar

SPEZIFIKATIONEN

Sicherheitsfaktor statische Last:	5:1
Oberfläche:	Elektrolytisch verzinkt
Entspricht:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Durchmesser Stahlseil	Länge Stahlseil	A	B
---------------	---------------	----------	-----------------------	-----------------	---	---

SLK15L1	196508	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	1.5 mm	1m	48 mm	18 mm
SLK15L10	196513	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	1.5 mm	10m	48 mm	18 mm
SLK15L2	196509	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	1.5 mm	2m	48 mm	18 mm
SLK15L2R2	196614	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	1.5 mm	2m	48 mm	18 mm
SLK15L3	196510	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	1.5 mm	3m	48 mm	18 mm
SLK15L3R2	196615	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	1.5 mm	3m	48 mm	18 mm
SLK15L5	196511	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	1.5 mm	5m	48 mm	18 mm
SLK2L1	196537	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	2 mm	1m	57 mm	22 mm
SLK2L10	196542	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	2 mm	10m	57 mm	22 mm
SLK2L2	196538	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	2 mm	2m	57 mm	22 mm
SLK2L2R2	196619	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	2 mm	2m	57 mm	22 mm
SLK2L3	196539	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	2 mm	3m	57 mm	22 mm
SLK2L3R2	196620	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	2 mm	3m	57 mm	22 mm
SLK2L5	196540	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	2 mm	5m	57 mm	22 mm
SLK3L1	196700	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	3 mm	1m	57.6 mm	23.2 mm

SLK3L10	196705	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	3 mm	10m	57.6 mm	23.2 mm
SLK3L2	196701	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	3 mm	2m	57.6 mm	23.2 mm
SLK3L3	196702	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	3 mm	3m	57.6 mm	23.2 mm
SLK3L3R2	196625	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	3 mm	3m	57.6 mm	23.2 mm
SLK3L5	196703	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	3 mm	5m	57.6 mm	23.2 mm
SLK3L5R2	196626	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	3 mm	5m	57.6 mm	23.2 mm

Table 2/3						
Katalognummer	Artikelnummer	C	Höhe (H)	Breite (W)	Dicke (T)	Winkel (a)
SLK15L1	196508	4.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK15L10	196513	4.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK15L2	196509	4.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK15L2R2	196614	4.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK15L3	196510	4.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK15L3R2	196615	4.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK15L5	196511	4.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK2L1	196537	5.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK2L10	196542	5.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK2L2	196538	5.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max


Katalognummer	Artikelnummer	C	Höhe (H)	Breite (W)	Dicke (T)	Winkel (a)
SLK2L2R2	196619	5.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK2L3	196539	5.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK2L3R2	196620	5.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK2L5	196540	5.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK3L1	196700	6.1 mm	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max
SLK3L10	196705	6.1 mm	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max
SLK3L2	196701	6.1 mm	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max
SLK3L3	196702	6.1 mm	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max
SLK3L3R2	196625	6.1 mm	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max
SLK3L5	196703	6.1 mm	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max
SLK3L5R2	196626	6.1 mm	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	Statische Last	Zertifizierungen
SLK15L1	196508	195N	SMACNA, cUL, UL
SLK15L10	196513	195N	UL, SMACNA, cUL
SLK15L2	196509	195N	SMACNA, cUL, UL
SLK15L2R2	196614	195N	cUL, SMACNA, UL
SLK15L3	196510	195N	SMACNA, UL, cUL
SLK15L3R2	196615	195N	UL, SMACNA, cUL

Katalognummer	Artikelnummer	Statische Last	Zertifizierungen
SLK15L5	196511	195N	SMACNA, cUL, UL
SLK2L1	196537	440N	cUL, UL, SMACNA
SLK2L10	196542	440N	SMACNA, cUL, UL
SLK2L2	196538	440N	SMACNA, cUL, UL
SLK2L2R2	196619	440N	UL, SMACNA, cUL
SLK2L3	196539	440N	SMACNA, cUL, UL
SLK2L3R2	196620	440N	cUL, SMACNA, UL
SLK2L5	196540	440N	SMACNA, cUL, UL
SLK3L1	196700	890N	SMACNA
SLK3L10	196705	890N	SMACNA
SLK3L2	196701	890N	SMACNA
SLK3L3	196702	890N	SMACNA
SLK3L3R2	196625	890N	SMACNA
SLK3L5	196703	890N	SMACNA
SLK3L5R2	196626	890N	SMACNA

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

