

# Quick-Grip Queraussteifung



Die Quick Grip Queraussteifung, die zur nVent CADDY Produktlinie von Aussteifungssystemen für Sprinkleranlagen von Pentair gehört, ermöglicht eine einfache Anbringung der Verstrebung an Leitungsrohren für Installationen, die gegen Erdbeben oder andere Katastrophen gesichert sein müssen. Dank des innovativen Designs kann das Aussteifungsrohr schnell und leicht an das Leitungsrohr montiert werden, sodass Sie Zeit und Geld sparen.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Einfache Installation in nur zwei Schritten für weniger Wege zwischen Struktur und Leitungsrohr

Passt zu Aussteifungsrohren der Größe 25 mm und 32 mm für Reduzierung des Lagerbestands

Die gelben Spitzen zeigen an, dass die Schrauben korrekt festgeschraubt sind

Einfache Installation mit einem Schlagschrauber von der Unterseite der Klammer

Entspricht den Anforderungen NFPA®-13 für erdbebensichere Queraussteifungen

Erfüllte die Anforderungen von CEN/TS 17551:2021 für seismische Pendelaussteifung

## SPEZIFIKATIONEN

**Oberfläche:** Elektrolytisch verzinkt

**Material:** Stahl

Table 1/1


| Katalognummer | Artikelnummer | NB/DN | Höhe (H)          | Breite (W) | Zertifizierungen                                         |
|---------------|---------------|-------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------|
| CSBQG0250MEG  | 404475        | 65    | 138.10 - 148.6 mm | 172 mm     | FM Approved, Seismic, AON Fire Protection, Rigid Seismic |

| Katalognummer | Artikelnummer | NB/DN | Höhe (H)          | Breite (W) | Zertifizierungen                                                              |
|---------------|---------------|-------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| CSBQG0300EG   | 404469        | 80    | 155.00 - 165.5 mm | 190 mm     | AON Fire Protection, Rigid Seismic, OSHPD, UL, FM Approved, Seismic, cUL      |
| CSBQG0400EG   | 404470        | 100   | 180.40 - 190.9 mm | 222 mm     | OSHPD/HCAI, UL, FM Approved, Seismic, AON Fire Protection, Rigid Seismic, cUL |
| CSBQG0600EG   | 404472        | 150   | 235.50 - 244.9 mm | 298 mm     | cUL, UL, FM Approved, Seismic, OSHPD/HCAI, AON Fire Protection, Rigid Seismic |
| CSBQG0800EG   | 404473        | 200   | 289.2 - 300 mm    | 351.8 mm   | AON Fire Protection, Rigid Seismic, OSHPD, UL, FM Approved, Seismic, cUL      |

| Belastung nach UL |                                      |                              |                                  |                                  |
|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Teilenummer       | Querrichtung                         |                              |                                  |                                  |
|                   | Leitungsrohr Schedule 10/Schedule 40 | Bull Moose Eddy Leitungsrohr | Wheatland Mega-Flow Leitungsrohr | Youngstown Fire-Flo Leitungsrohr |
| CSBQG0250         | 6672 N                               | 6672 N                       | 6672 N                           | 6672 N                           |
| CSBQG0300         | 5782 N                               | 5782 N                       | 5782 N                           | 5782 N                           |
| CSBQG0400         | 6672 N                               | 6672 N                       | 6672 N                           | 6672 N                           |
| CSBQG0500         | N/A                                  | N/A                          | N/A                              | N/A                              |
| CSBQG0600         | 6227 N                               | N/A                          | 6227 N                           | N/A                              |
| CSBQG0800         | 6227 N                               | N/A                          | N/A                              | N/A                              |

| Belastung nach FM         |                              |                                                                       |           |           |           |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Teilenummer               | Klassifizierung Leitungsrohr | Querrichtung                                                          |           |           |           |
|                           |                              | Horizontale Belastbarkeit nach Installationswinkel von der Vertikalen |           |           |           |
|                           |                              | 30° - 44°                                                             | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° |
| CSBQG0250EG\ CSBQG0250MEG | EN10255 L (Dünnwandig)       | 6270 N                                                                | 8895 N    | 10900 N   | 12190 N   |
|                           | EN10255 M (10)               | 6270 N                                                                | 8895 N    | 10900 N   | 12190 N   |
|                           | EN10255 H (40)               | 6270 N                                                                | 8895 N    | 10900 N   | 12190 N   |
| CSBQG0300EG               | EN10255 L (Dünnwandig)       | 5295 N                                                                | 7475 N    | 9163 N    | 10230 N   |
|                           | EN10255 M (10)               | 5295 N                                                                | 7475 N    | 9163 N    | 10230 N   |
|                           | EN10255 H (40)               | 5295 N                                                                | 7475 N    | 9163 N    | 10230 N   |
| CSBQG0400EG               | EN10255 L (Dünnwandig)       | 5295 N                                                                | 7475 N    | 9163 N    | 10230 N   |
|                           | EN10255 M (10)               | 5295 N                                                                | 7475 N    | 9163 N    | 10230 N   |
|                           | EN10255 H (40)               | 5295 N                                                                | 7475 N    | 9163 N    | 10230 N   |
| CSBQG0600EG               | EN10255 L (Dünnwandig)       | 3870 N                                                                | 5470 N    | 6715 N    | 7515 N    |
|                           | EN10255 M (10)               | 3870 N                                                                | 5470 N    | 6715 N    | 7515 N    |
|                           | EN10255 H (40)               | 4315 N                                                                | 6095 N    | 7475 N    | 8320 N    |
| CSBQG0800EG               | 4,8 mm (Wanddicke)           | 3515 N                                                                | 4940 N    | 6050 N    | 6760 N    |
|                           | EN10255 H (40)               | 3515 N                                                                | 4940 N    | 6050 N    | 6760 N    |

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### **Nordamerika**

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

#### **Europa**

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

