

Anschlusskabel, transparent, Metallverbinder



nVent RAYCHEM TraceTek TT-MLC-MC ist ein transparentes modulares Anschlusskabel mit Metallverbinder, das zum Verbinden des Alarmmoduls mit dem Sensorkabel über kurze Entfernungen verwendet wird. Ein Ende ist mit freiliegenden Leitern zum einfachen Anschluss an die Alarmmodul-Anschlüsse (oder zum Spleißen auf das Massen-Überbrückungskabel) vorkonfiguriert, und das andere Ende mit einer Metallbuchse, die mit modularen Sensorkabeln oder einem modularen Überbrückungskabel kompatibel ist.

EIGENSCHAFTEN

Einfache und schnelle Installation: modular

Unkompliziert in der Auslegung

Zuverlässig und haltbar: 10 year product warranty available, maintenance free

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelname	Kontaktmaterial	Steckverbinder typ	Isolationsmaterial	Leitermaterial	Werkstoff der Außenummantelung
330065-000	TT-MLC-MC	Metall	Buchse	Fluoriertes Ethylenpropylen (FEP)	Kupfer	ECTFE

Table 2/2

Katalognummer	Artikelname	Aderidentifikation	Kabelschutzleiter gröÙe	Aderanzahl	Länge
330065-000	TT-MLC-MC	Farbe	18 AWG	4	3.66 m

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. UnsachgemäÙe Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT