


EuropacPRO 19"-Baugruppenträgersatz für Bahnanwendungen, schirmbar mit EMV-Dichtung, Typ SNCF

Ungeschirmter Baugruppenträger für Bahnanwendungen gemäß des SNCF-Standards



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

SNCF gelistet, EuropacPRO-fer, getestet nach NF F 61-005 und NF F 60-002

Der 19"-Winkel ist fest mit der Seitenwand verbunden (getoxt), besonders geeignet für hohe mechanische Beanspruchung (Vibrationsfestigkeit)

Die seitliche Führung laut NFF Norm erleichtert das Einschieben des Baugruppenträgers in das (Schrank-)Gestell. Die doppelte 19"-Anschraubposition gibt zusätzliche Sicherheit (NFF Norm).

IP 20 gemäß IEC 60529

Modifikationen wie z. B. Ausschnitte, andere Oberflächen oder Abmessungen verfügbar

Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung

Aluminium

Modulschiene vom Typ „Heavy“

SPEZIFIKATIONEN

Statische Last: 15kg

Material:	Aluminium
Oberfläche:	Eloxiert; Passiviert
Entspricht:	IEC 60297-3-103; SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
EMV-Schirmung:	Nein
Produkttyp:	Baugruppenträger/Einschub

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Zur Montage	Leiterplattentiefe
21500-027	6U	84HP	320mm	1	Rückwandplatine	220mm
21500-029	3U	84HP	320mm	1	Rückwandplatine	220mm
21500-070	6U	36HP	320mm	1	Rückwandplatine	220mm
21500-067	3U	36HP	320mm	1	Rückwandplatine	220mm

Table 2/2

Katalognummer	Typ EMV-Dichtung	Schock- und Vibrationstoleranz	Griff enthalten	Befestigung	Zertifizierung	Schnelles Schiff
21500-027	Textil	5g (force)	Ja	Gestell	RoHS, SNCF	No
21500-029	Textil	5g (force)	Ja	Gestell	RoHS, SNCF	No
21500-070	Textil	5g (force)	Ja	Gestell	RoHS	No
21500-067	Textil	5g (force)	Ja	Gestell	RoHS	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Testberichte sind online verfügbar.

Fer = ferroviaire = französische Eisenbahnen, 1 T = 4 TE = 20,32 mm Gehäuse/Einbaurahmen für Baugruppenträger aus Edelstahl, 9 T oder 21 T auf Anfrage.

Gehäuse/Einbaurahmen für Baugruppenträger aus Edelstahl 9 T oder 21 T auf Anfrage.

Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE