

RatiopacPRO 19"-Gehäuse, Retrofittable Shielding With Handles



Das RatiopacPRO-Gehäuse von nVent SCHROFF schützt die Elektronik von 19-Zoll- und individuellen elektronischen Baugruppen. Dieses flexible und stabile Gehäuse ist einfach von Desktop auf 19-Zoll-Einschubgehäuse umzubauen und ermöglicht vier verschiedene Gestaltungsoptionen. Diese Gehäuseausführung bietet Montagewinkel und Griffe zur Montage in einen 19-Zoll-Schrank.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Gehäuse zum individuellen Ausbau mit 19-Zoll-Norm- Komponenten oder spezifischem Innenausbau, z.B. mit Montageplatte

Entwickelt für Einführungs-/Extraktionsgriffe gemäß IEC 60297-3-102 und IEEE 1101.10 für CompactPCI- und VME64x Anwendungen

Ausführung mit 19-Zoll-Montagewinkel mit Frontgriffen

EMV-Schirmung nachrüstbar

Für Kartentiefe 160 mm, 220 mm, 280 mm, und 340 mm (je nach Gehäusetiefe)

Keine sichtbaren Schrauben, Verkleidungsteile ohne Werkzeug abnehmbar

Symmetrischer Aufbau, identische Front- und Rückseite

Konform mit DIN EN 62368-1

SPEZIFIKATIONEN

Breite Gestell:	84HP
Produkttyp:	Gehäuse
Typ:	Gehäuse für einzelne Elektronikbauteile

EMV-Schirmung: Nein (nachrüstbar)

Produktfamilie: RatiopacPRO

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Nutzbare Höhe	Nutzbare Breite	Frontrahmenkonstruktion
24572-620	2U	255.5mm	1	67.9mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen mit Griffen, Modulschienen
24572-623	2U	315.5mm	1	67.9mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen mit Griffen, Modulschienen
24572-624	2U	375.5mm	1	67.9mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen mit Griffen, Modulschienen
24572-625	2U	435.5mm	1	67.9mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen mit Griffen, Modulschienen
24572-626	2U	495.5mm	1	67.9mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen mit Griffen, Modulschienen
24572-630	3U	255.5mm	1	112.3mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen mit Griffen, Modulschienen
24572-633	3U	315.5mm	1	112.3mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen mit Griffen, Modulschienen
24572-634	3U	375.5mm	1	112.3mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen mit Griffen, Modulschienen

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Nutzbare Höhe	Nutzbare Breite	Frontrahmenkonstruktion
24572-635	3U	435.5mm	1	112.3mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen mit Griffen, Modulschienen
24572-636	3U	495.5mm	1	112.3mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen mit Griffen, Modulschienen
24572-640	4U	255.5mm	1	156.8mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen mit Griffen, Modulschienen
24572-643	4U	315.5mm	1	156.8mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen mit Griffen, Modulschienen
24572-644	4U	375.5mm	1	156.8mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen mit Griffen, Modulschienen
24572-645	4U	435.5mm	1	156.8mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen mit Griffen, Modulschienen
24572-646	4U	495.5mm	1	156.8mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen mit Griffen, Modulschienen
24572-660	6U	255.5mm	1	245.7mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen mit Griffen, Modulschienen
24572-663	6U	315.5mm	1	245.7mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen mit Griffen, Modulschienen

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Nutzbare Höhe	Nutzbare Breite	Frontrahmenkonstruktion
24572-664	6U	375.5mm	1	245.7mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen mit Griffen, Modulschienen
24572-665	6U	435.5mm	1	245.7mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen mit Griffen, Modulschienen
24572-666	6U	495.5mm	1	245.7mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen mit Griffen, Modulschienen

Table 2/3

Katalognummer	Kühloption	Entspricht	Oberfläche	Höhe	Material	Schutzart
24572-620	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	88.1mm	Aluminium	IP20
24572-623	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	88.1mm	Aluminium	IP20
24572-624	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	88.1mm	Aluminium	IP20
24572-625	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	88.1mm	Aluminium	IP20

Katalognummer	Kühloption	Entspricht	Oberfläche	Höhe	Material	Schutzart
24572-626	Nein	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	88.1mm	Aluminium	IP20
24572-630	Nein	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	132.6mm	Aluminium	IP20
24572-633	Nein	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	132.6mm	Aluminium	IP20
24572-634	Nein	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	132.6mm	Aluminium	IP20
24572-635	Nein	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	132.6mm	Aluminium	IP20
24572-636	Nein	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	132.6mm	Aluminium	IP20
24572-640	Nein	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	177mm	Aluminium	IP20

Katalognummer	Kühloption	Entspricht	Oberfläche	Höhe	Material	Schutzart
24572-643	Nein	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	177mm	Aluminium	IP20
24572-644	Nein	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	177mm	Aluminium	IP20
24572-645	Nein	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	177mm	Aluminium	IP20
24572-646	Nein	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	177mm	Aluminium	IP20
24572-660	Nein	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	265.9mm	Aluminium	IP20
24572-663	Nein	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	265.9mm	Aluminium	IP20
24572-664	Nein	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	265.9mm	Aluminium	IP20

Katalognummer	Kühloption	Entspricht	Oberfläche	Höhe	Material	Schutzart
24572-665	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	265.9mm	Aluminium	IP20
24572-666	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	265.9mm	Aluminium	IP20

Table 3/3

Katalognummer	Statische Last	Breite	Schnelles Schiff
24572-620	25kg	448.9mm	No
24572-623	25kg	448.9mm	No
24572-624	25kg	448.9mm	No
24572-625	25kg	448.9mm	No
24572-626	25kg	448.9mm	No
24572-630	25kg	448.9mm	No
24572-633	25kg	448.9mm	No
24572-634	25kg	448.9mm	No
24572-635	25kg	448.9mm	No
24572-636	25kg	448.9mm	No
24572-640	25kg	448.9mm	No
24572-643	25kg	448.9mm	No

Katalognummer	Statische Last	Breite	Schnelles Schiff
24572-644	25kg	448.9mm	No
24572-645	25kg	448.9mm	No
24572-646	25kg	448.9mm	No
24572-660	25kg	448.9mm	No
24572-663	25kg	448.9mm	No
24572-664	25kg	448.9mm	No
24572-665	25kg	448.9mm	No
24572-666	25kg	448.9mm	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Modifizierungen (Sonderfarben oder -größen)

Kundenspezifische Lösungen (Ausbrüche in Dach, Bodenplatte oder Seitenwänden).

Montageservice ab 1 Stück.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE