

Trägerklammer, M6-Gewinde, 16 mm max. Flansch

KATALOGNUMMER

EBC



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Einfache Installation an Trägerflanschen

Ein Durchgangsloch mit 10,5 mm Durchmesser erlaubt die Anwendung von M6, M8 oder M10 Gewindestange und trägt statische Lasten bis zu 450 N

Verfügt über drei M6 Gewindelöcher zur Befestigung von Verteilerdosen an der Seite oder unterhalb von Stahlträgern

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 170380

Material: Federstahl

Oberfläche: nVent CADDY Armour

Stangengröße (RS): 6

Lochgröße (HS): 10.5 mm


Flanschstärke (FT): 16 mm Max

Drehmoment (TQ): 20 N·m

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Klemmschraube muss auf der geneigten Seite des I-Trägers angezogen werden.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

