


Bimetallischer Kabelstecker, wandmontiert



MERKMALE

Verbindungen zwischen Kupfer- und Aluminiumkabeln in gerader Linie herstellen

SPEZIFIKATIONEN


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Leitergröße	Gewindegröße (TS)	Tiefe (D)	Höhe (H)
BIM900	711500	Edelstahl 304 (EN 1.4301)	Volldraht 8 mm	M6	19mm	19 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Stückgewicht	Entspricht
BIM900	711500	76 mm	0.2 kg	IEC EN 62561-1

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-

Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.