

# Quick-Grip Jr. Queraussteifung

## Data Solutions



### ZERTIFIZIERUNGEN



### MERKMALE

Einfache Installation in nur zwei Schritten für weniger Wege zwischen Struktur und Leitungsrohr

Passt zu Aussteifungsrohren der Größe 25 mm und 32 mm für Reduzierung des Lagerbestands

Abreißschraubenkopf zur einfachen Installation und Inspektion erdbebensicherer Queraussteifungen

Entspricht den Anforderungen NFPA®-13 für erdbebensichere Queraussteifungen

Erfüllte die Anforderungen von CEN/TS 17551:2021 für seismische Pendelaussteifung

### SPEZIFIKATIONEN

**Oberfläche:** Elektrolytisch verzinkt

**Material:** Stahl

Table 1/1

| Katalognummer  | Artikelnummer | NB/DN | Höhe (H) | Breite (W) |
|----------------|---------------|-------|----------|------------|
| CSBQIKCL0100EG | 404373        | 25    | 130.2mm  | 65.3mm     |

| Katalognummer  | Artikelnummer | NB/DN | Höhe (H) | Breite (W) |
|----------------|---------------|-------|----------|------------|
| CSBQIKCL0150EG | 404375        | 40    | 142.9mm  | 80.2mm     |
| CSBQIKCL0125EG | 404374        | 32    | 136.5mm  | 74.4mm     |
| CSBQIKCL0200EG | 404376        | 50    | 161.9mm  | 92.3mm     |

| Belastung nach UL (für Einspannungen) |                              |                        |                        |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|
| Teilenummer                           | Klassifizierung Leitungsrohr | Querrichtung           |                        |
|                                       |                              | 25 mm Aussteifungsrohr | 32 mm Aussteifungsrohr |
| CSBQIKCL0100EG                        | EN 10255 L                   | N/A                    | N/A                    |
|                                       | EN 10255 M                   | 2910 N                 | 2910 N                 |
|                                       | EN 10255 H                   | 2910 N                 | 2910 N                 |
| CSBQIKCL0125EG                        | EN 10255 L                   | 2910 N                 | 2400 N                 |
|                                       | EN 10255 M                   | 2910 N                 | 2400 N                 |
|                                       | EN 10255 H                   | 2910 N                 | 2400 N                 |
| CSBQIKCL0150EG                        | EN 10255 L                   | 3330 N                 | 2910 N                 |
|                                       | EN 10255 M                   | 3330 N                 | 2910 N                 |
|                                       | EN 10255 H                   | 3330 N                 | 2910 N                 |
| CSBQIKCL0200EG                        | EN 10255 L                   | 3330 N                 | 2400 N                 |
|                                       | EN 10255 M                   | 3330 N                 | 2400 N                 |
|                                       | EN 10255 H                   | 3330 N                 | 2400 N                 |

| Belastung nach FM |                              |                                                                       |           |           |           |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Teilenummer       | Klassifizierung Leitungsrohr | Querrichtung                                                          |           |           |           |
|                   |                              | Horizontale Belastbarkeit nach Installationswinkel von der Vertikalen |           |           |           |
|                   |                              | 30° - 44°                                                             | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° |
| CSBQIKCL0100EG    | EN10255 L (Dünnwandig)       | 1290 N                                                                | 1830 N    | 2200 N    | 2445 N    |
|                   | EN10255 M (10)               | 665 N                                                                 | 935 N     | 1245 N    | 1400 N    |
|                   | EN10255 H (40)               | 2115 N                                                                | 2960 N    | 3670 N    | 4115 N    |
| CSBQIKCL0125EG    | EN10255 L (Dünnwandig)       | 1290 N                                                                | 1830 N    | 2200 N    | 2445 N    |
|                   | EN10255 M (10)               | 665 N                                                                 | 935 N     | 1245 N    | 1400 N    |
|                   | EN10255 H (40)               | 2115 N                                                                | 2960 N    | 3670 N    | 4115 N    |
| CSBQIKCL0150EG    | EN10255 L (Dünnwandig)       | 1290 N                                                                | 1830 N    | 2200 N    | 2445 N    |
|                   | EN10255 M (10)               | 665 N                                                                 | 935 N     | 1245 N    | 1400 N    |
|                   | EN10255 H (40)               | 2115 N                                                                | 2960 N    | 3670 N    | 4115 N    |
| CSBQIKCL0200EG    | EN10255 L (Dünnwandig)       | 1735 N                                                                | 2445 N    | 2980 N    | 3335 N    |
|                   | EN10255 M (10)               | 1555 N                                                                | 2225 N    | 2760 N    | 3070 N    |
|                   | EN10255 H (40)               | 2180 N                                                                | 3070 N    | 3780 N    | 4225 N    |

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.