

Prüfgehäuse, HDPE (hochdichtes Polyethylen)



MERKMALE

Sockeltragfähigkeit

Geeignet für Anwendungen mit leichterer Belastung in Torf

Widerstandsfähig gegenüber Chemikalien, UV-Strahlen und Korrosion

3/8" x 2 1/2" (64 mm) Edelstahl-Verriegelungsbolzen enthalten

Kasten- und Abdeckungsgrößen in 3 1/4" (83 mm) -Schritten

Zwei 3 1/2" x 1 1/2" (89 x 38 mm) Durchbrüche pro Kasten

T416BH enthält vier zusätzliche Löcher in der Abdeckung, damit Wasser in den Prüfschacht eintreten kann, typischerweise zur Nutzung mit chemischen Erdungsstäben


SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Material	Farbe	Tragfähigkeit	Durchmesser, Festigkeitsklasse (DG)	Außendurchmesser (OD)	Höhe (H)
T416B	Polyethylen hoher Dichte (PE-HD)	Grün	0.15	260mm	333 mm	254 mm

Table 2/2

Katalognummer	Stückgewicht
T416B	2 kg



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE