

Kabelklemme für Erdungsstab



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Einzigartiges Design des Stanzkörpers bricht nicht, da die mechanischen Kräfte erhöht werden

Edelstahlgewinde werden bei Überspannung nicht abisoliert

Einzigartiges Innenprofil bietet eine Auszugslast, die mehr als das Vierfache der UL® 96-Anforderung beträgt

Kennzeichnung nach UL® 96

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2


Katalognummer	Material	Leitergröße, UL	Erdungsstange Durchmesser, nominal	Erdungsstange Durchmesser, tatsächlich (Ø)	Höhe (H)	Länge (L)
LPC790	Kupfer	Klasse 1 – Klasse 2 (4/0 max.)	1/2" - 3/4"	12.7 - 17.3 mm	42 mm	44.5mm

Table 2/2

Katalognummer	Breite (W)	Stückgewicht
---------------	------------	--------------

LPC790	23.8 mm	0.15 kg
--------	---------	---------

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE