

Isolierter Leiter zum Schutz von Rotorblättern von Windkraftanlagen



MERKMALE

Isolierungs-Kaltbiegetest gemäß UL® 758

SPEZIFIKATIONEN

Leiterart: Glattes Gewebe

Arbeitstemperatur: -40 to 105 °C

Table 1/2

Katalognummer	Material	Entflammbarkeitsklasse	Länge (L)	Leitergröße	Querschnitt	Durchmesser (Ø)
LPC050IN0047.0	Copper, Polyvinylchlorid	UL® 94V-0, UL® 1581 VW-1	47m	Litzendraht 50 mm ²	50mm ²	17.27 mm
LPA103IN0100.0	Aluminum, Polyvinylchlorid	UL® 94V-0, UL® 1581 VW-1	100m	Litzendraht 70 mm ²	70mm ²	18.5 mm


Table 2/2

Katalognummer	Dämmungsdicke	Durchschlagfestigkeit
LPC050IN0047.0	2 mm	20
LPA103IN0100.0	2 mm	20

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

LPA103IN, LPC050IN und LPC103IN stellen die Teilenummer des Standfußes dar und können in kundenspezifischen Längen bestellt werden.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including vinyl chloride, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE