


Universelle Verteilerschienenhalterung mit Nullleiterschaltkreis, hohe Strombelastbarkeit



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Universelles Befestigungssystem

Schnell und leicht zu installieren

Extrem robuste Konstruktion

Schrauben sind aus nichtmagnetischem Edelstahl gefertigt

Halogenfreie Isolatoren

SPEZIFIKATIONEN

Max. Arbeitsspannung, IEC (Ui):	1000;1500
Entflammbarkeitsklasse:	UL® 94V-0
Arbeitstemperatur:	-40 to 130 °C


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Entspricht	Bemessungsstrom bei typischer Anwendung	Stromschienen pro Phase	Stromschienenbreite
---------------	---------------	----------	------------	---	-------------------------	---------------------

UBS2-10TN-160	561870	Stahl, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC 61439,1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	5700 A	1 - 2	160 mm
UBS2-10TN-200	561880	Stahl, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC 61439,1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	5700 A	1 - 2	200 mm
UBS3-10TN-160	561540	Stahl, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC 61439,1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	6200 A	1 - 3	160 mm
UBS1-10TN-160	561500	Stahl, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC 61439,1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	3500 A	1	160 mm

Table 2/2				
Katalognummer	Artikelnummer	Stromschienendicke	Breite (W)	A
UBS2-10TN-160	561870	10 mm	480 mm	110 mm
UBS2-10TN-200	561880	10 mm	480 mm	110 mm
UBS3-10TN-160	561540	10 mm	480 mm	110 mm
UBS1-10TN-160	561500	10 mm	300 mm	70 mm

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE