

Vertikal montierte Klimaanlage für den Innenbereich, E-NEXT



Das vertikale Klimagerät E-NEXT mit Schutzart IP 55 ist in vielen verschiedenen Größen für verschiedene Kühlanforderungen erhältlich. So können Sie problemlos die für Sie am besten geeignete Kühllösung wählen, darunter auch eine Edelstahlausführung für anspruchsvolle Umgebungen.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Oberfläche: RAL 7035 für die Ausführungen aus verzinktem Stahl

Temperaturgrenzwerte im Außenbereich: +20 °C bis 55 °C

Temperaturgrenzwerte im Innenbereich: +20 °C bis +45 °C

Verpackungseinheit: 1

Service Mode : Enables a quick diagnostic check to verify correct operation of the unit.

Water Condense management : All models are equipped with an external condensate discharge system, from 1000 W and above. This energy-free system eliminates condensate without requiring external drainage or power supply.

Integrated Strip Seals : Factory-installed sealing strips ensure a perfect fit between the air conditioner and the electrical enclosure, providing high IP protection and simplifying installation.

Flexible Installation Options : Available for standard external mounting or semi-recessed installation. Cut-out templates and technical drawings for semi-recessed versions are available on the resources page.

Magnetic Filter Mounting System : Simplifies filter replacement while preserving the sleek, modern design of the E-NEXT range.

Digital Thermostat (TX-i40) : Offers full control and flexibility with an intuitive interface and advanced connectivity options.

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1						
Katalognummer	Kühlleistung, L35L35	Kühlleistung, L35L50	Nennspannung	Anzahl Phasen	Häufigkeit	Material
NXT04K0T1C000 09	380W	240W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Edelstahl
NXT04K0T1C000 00	380W	240W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Verzinkter Stahl
NXT20B0E1U000 09	2000W	1500W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Edelstahl
NXT20C0E1U000 00	2000W	1500W	115V	1Ph	60 HzHz	Verzinkter Stahl
NXT20C0E1U000 09	2000W	1500W	115V	1Ph	60 HzHz	Edelstahl
NXT30B0E1U000 00	3000W	2210W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Verzinkter Stahl
NXT30B0E1U000 09	3000W	2210W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Edelstahl
NXT40B0E1U000 00	3850W	2650W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Verzinkter Stahl
NXT40B0E1U000 09	3850W	2650W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Edelstahl
EGOS3BT19	300W	150W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Edelstahl
NXT08C0E1U000 09	880W	705W	115V	1Ph	60 HzHz	Edelstahl
EGOS3BT1B	300W	150W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Verzinkter Stahl
NXT04B0T1U000 00	380W	240W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Verzinkter Stahl
NXT04B0T1U000 09	380W	240W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Edelstahl

Katalognummer	Kühlleistung, L35L35	Kühlleistung, L35L50	Nennspannung	Anzahl Phasen	Häufigkeit	Material
NXT04C0T1U000 00	380W	240W	115V	1Ph	60 HzHz	Verzinkter Stahl
NXT04C0T1U000 09	380W	240W	115V	1Ph	60 HzHz	Edelstahl
NXT06B0E1U000 00	720W	555W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Verzinkter Stahl
NXT06B0E1U000 09	720W	555W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Edelstahl
NXT06C0E1U000 00	720W	555W	115V	1Ph	60 HzHz	Verzinkter Stahl
NXT06C0E1U000 09	720W	555W	115V	1Ph	60 HzHz	Edelstahl
NXT08B0E1U000 00	880W	705W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Verzinkter Stahl
NXT08B0E1U000 09	880W	705W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Edelstahl
NXT08C0E1U000 00	880W	705W	115V	1Ph	60 HzHz	Verzinkter Stahl
NXT10B0E1U000 00	1000W	760W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Verzinkter Stahl
NXT10B0E1U000 09	1000W	760W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Edelstahl
NXT10C0E1U000 00	1000W	760W	115V	1Ph	60 HzHz	Verzinkter Stahl
NXT10C0E1U000 09	1000W	760W	115V	1Ph	60 HzHz	Edelstahl
NXT12B0E1U000 00	1250W	930W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Verzinkter Stahl

Katalognummer	Kühlleistung, L35L35	Kühlleistung, L35L50	Nennspannung	Anzahl Phasen	Häufigkeit	Material
NXT12B0E1U000 09	1250W	930W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Edelstahl
NXT12C0E1U000 00	1250W	930W	115V	1Ph	60 HzHz	Verzinkter Stahl
NXT12C0E1U000 09	1250W	930W	115V	1Ph	60 HzHz	Edelstahl
NXT16B0E1U000 00	1600W	1100W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Verzinkter Stahl
NXT16B0E1U000 09	1600W	1100W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Edelstahl
NXT16C0E1U000 00	1600W	1100W	115V	1Ph	60 HzHz	Verzinkter Stahl
NXT16C0E1U000 09	1600W	1100W	115V	1Ph	60 HzHz	Edelstahl
NXT20B0E1U000 00	2000W	1500W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Verzinkter Stahl
NXT06K0E1C000 00	720W	555W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Verzinkter Stahl
NXT06K0E1C000 09	720W	555W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Edelstahl
NXT08K0E1C000 00	880W	705W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Verzinkter Stahl
NXT08K0E1C000 09	880W	705W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Edelstahl
NXT20H0E1U000 00	2000W	1500W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Verzinkter Stahl
NXT20H0E1U000 09	2000W	1500W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Edelstahl

Katalognummer	Kühlleistung, L35L35	Kühlleistung, L35L50	Nennspannung	Anzahl Phasen	Häufigkeit	Material
NXT10K0E1U000 00	1000W	760W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Verzinkter Stahl
NXT10K0E1U000 09	1000W	760W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Edelstahl
NXT12K0E1C000 00	1250W	930W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Verzinkter Stahl
NXT12K0E1C000 09	1250W	930W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Edelstahl
NXT16K0E1U000 00	1600W	1100W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Verzinkter Stahl
NXT16K0E1U000 09	1600W	1100W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Edelstahl
NXT30H0E1U000 00	3000W	2210W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Verzinkter Stahl
NXT30H0E1U000 09	3000W	2210W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Edelstahl
EGO80NTE9	7950W	5930W	460V	3Ph	60 HzHz	Verzinkter Stahl
EGO80NTEB	7950W	5930W	460V	3Ph	60 HzHz	Verzinkter Stahl
EGOA0NTE9	9850W	7350W	460V	3Ph	60 HzHz	Edelstahl
EGOA0NTEB	9850W	7350W	460V	3Ph	60 HzHz	Verzinkter Stahl
EGOA5NTE9	15150W	11600W	460V	3Ph	60 HzHz	Edelstahl
EGOA5NTEB	15150W	11600W	460V	3Ph	60 HzHz	Verzinkter Stahl
NXT40H0E1U000 00	3850W	2650W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Verzinkter Stahl
NXT40H0E1U000 09	3850W	2650W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Edelstahl

Katalognummer	Kühlleistung, L35L35	Kühlleistung, L35L50	Nennspannung	Anzahl Phasen	Häufigkeit	Material
NXT60H0E1U000 00	5400W	4200W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Verzinkter Stahl
NXT60H0E1U000 09	5400W	4200W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Edelstahl
EGO60MTE9	5800W	4350W	400V	3Ph	50 HzHz	Edelstahl
EGO60MTEB	5800W	4350W	400V	3Ph	50 HzHz	Verzinkter Stahl
EGO60NTE9	6050W	4530W	460V	3Ph	60 HzHz	Edelstahl
EGO60NTEB	6050W	4530W	460V	3Ph	60 HzHz	Verzinkter Stahl
EGOA0MTE9	9400W	7000W	400V	3Ph	50 HzHz	Edelstahl
EGOA0MTEB	9400W	7000W	400V	3Ph	50 HzHz	Verzinkter Stahl
EGOA5MTE9	14800W	11300W	400V	3Ph	50 HzHz	Edelstahl
EGOA5MTEB	14800W	11300W	400V	3Ph	50 HzHz	Verzinkter Stahl
EGO80MTE9	7600W	5700W	400V	3Ph	50 HzHz	Edelstahl
EGO80MTEB	7600W	5700W	400V	3Ph	50 HzHz	Verzinkter Stahl

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Integrated Modbus RTU (RS485) Available for all units equipped with the TX-i40 thermostat, enabling seamless integration into industrial communication networks.

Advanced Sequencing Allows two units to operate in coordinated sequence for load balancing and redundancy, extending system lifespan.

Low-Noise Version Optional configuration with modulated-speed fans for quiet operation in residential or noise-sensitive commercial environments.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie

zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.