


Wandbefestigungswinkel, CCB



Mit diesen Halterungen kann ein schwerer Schrank an einer senkrechten Fläche befestigt werden. Bei Anwendungen, bei denen die Bodenbefestigung nicht ausreicht, verhindern sie ein Kippen des Schrankes.

MERKMALE

Beschreibung: Befestigung des Gehäuses an der Wand, mithilfe von M12-Schrauben oben am Gehäuse. Verhindert das Umkippen des Gehäuses, z. an Bord von Schiffen. Kompatibel mit anreihbaren und kompakten Standschränken.

Material: 3 mm Verzinktes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 2 Stück.

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1						
Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusematerial	Produktfamilie	Material
CCB02	63mm	66mm	68mm	Baustahl	Freistehend	Baustahl

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.