

TM10 mechanischer Thermostat



Der nVent RAYCHEM T-M-10-S/+x+y ist ein mechanischer Oberflächenerfassungsthermostat für den Nicht-Gefahrenbereich zur Temperaturregelung von Heizkabeln. Erhältlich in den Bereichen: 0 °C-50 °C; 0 °C-200 °C; 50 °C-300 °C. Die Einstellung des Temperatursollwerts kann ohne Öffnen des Gehäuses über einen Blindstopfen im Gehäusedeckel vorgenommen werden. Die direkte Verbindung des Heizkabels ist möglich, die Schaltstromkapazität beträgt 16 A.

EIGENSCHAFTEN

Einfache Montage und Bedienung: supplied with 2 m long stainless steel fluid filled capillary, 2 cable entries

Energieeinsparung: Leitungsfühler oder elektronischer Regelthermostat

Einstellbarer Sollwert in den Bereichen: 0 °C-50 °C; 0 °C-200 °C; 50 °C-300 °C (without opening the enclosure via a removable plug in the lid)

Direct switching, maximum current 16 A, 230 VAC: einpolige Umschaltung mit potenzialfreien Kontakten, Wechsler

Leichtes Gerät, kann mit nVent RAYCHEM-Befestigungswinkeln auf der Rohrleitung oder auf der Oberfläche montiert werden

SPEZIFIKATIONEN

Bemessungsstrom:	16 A
Tiefe:	90 mm
Höhe:	120 mm
Breite:	122 mm
Material:	Glasfaserverstärktes Polymer
Thermostattyp:	Mechanischer Thermostat

Table 1/1

Katalognummer	Artikelname	Reglertemperatureinstellung
607672-000	T-M-10-S/+50+300C	50 – 300 °C
337388-000	T-M-10-S/0+200C	0 – 200 °C

Katalognummer	Artikelname	Reglertemperatureinstellung
105336-000	T-M-10-S/0+50C	0 – 50 °C

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT