

# TRC Vierpoliger Verteilerblock, 400 A



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Transparente Schutzhülle

Inklusive Schrauben für Ausgangsverbindungen

Leichte Zugänglichkeit zur Verkabelung

Gebrauchsfertig aus dem Karton, spart Installationszeit und Arbeit

RoHS-konform

## SPEZIFIKATIONEN

| Katalognummer                  | TRC-400A                                                 |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                  | 563180                                                   |
| Material                       | Copper<br>Glass Fibre Reinforced Polyamide<br>Plexiglass |
| Max. Arbeitsspannung, IEC (Ui) | 1000                                                     |
| Spitzen-Kurzschlussstrom (Ipk) | 118kA                                                    |
| Halte-Kurzzeitstrom (Icw) 1 s  | 28kA                                                     |


| Katalognummer               | TRC-400A                                                               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Anschlüsse Netzseite | 1                                                                      |
| Anzahl Anschlüsse Lastseite | 10                                                                     |
| Gewindegröße 1 (TS1)        | M6                                                                     |
| Gewindegröße 2 (TS2)        | M10                                                                    |
| Tiefe (D)                   | 50mm                                                                   |
| Höhe (H)                    | 338 - 390 mm                                                           |
| Breite (W)                  | 260 mm                                                                 |
| A                           | 290 mm                                                                 |
| Stückgewicht                | 2.65 kg                                                                |
| Entflammbarkeitsklasse      | UL® 94V-0                                                              |
| Entspricht                  | IEC® 60439.1<br>IEC 61439,1<br>IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C) |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Gewindegröße 2 repräsentiert den Eingangsstecker.

Die netzseitigen und lastseitigen Anschlüsse sind pro Pol.

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

#### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

#### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**