

Edelstahl, freistehender Unibody-Schrank, SSFS



This single-door enclosure provides industry-leading protection for systems incorporating large components or complex mounting configurations in highly corrosive environments. The addition of 19-in. rack-mounting accessories makes these enclosures ideal for providing rugged protection for sensitive rack-mounted components in harsh industrial environments. The enclosure is typically used in food-processing plants, pharmaceutical manufacturing facilities, petrochemical plants and wastewater treatment facilities.

INDUSTRIE-STANDARDS

IEC EN 60529, IP66

IEC EN 50102, IK10

IEC EN 62208;

UL 508A Listed;

Type 4, 4X, 12 File No. E61997

NEMA Type 4, 4X, 12

MERKMALE

Die Gehäuse mit zwei Türen ermöglichen dank dem abnehmbaren Holm in der Mitte einen einfachen Einbau der Montageplatte.

Die nahtlose, passend eingeschäumte Polyurethan-Dichtung gewährleistet eine wasser- und staubdichte Abdichtung.

Datentasche aus schlagfestem Thermoplast im Lieferumfang jedes Gehäuses

Gehäuseerdung, Bolzen an Tür und Gehäuse

Flanschplatten unten, 3,0 mm, von innen abnehmbar, mit Erdungsbolzen

Base plinth 100 mm included, with front and rear removable cover for easy cable entry

External surface body and door brushed finish grain 240, Ra less than or equal to 0,8 um, smooth internal surface (2B)

Heavy-duty three-point latching mechanism operated by Type 316L stainless steel PowerGlide padlocking handle

Seams continuously welded and ground smooth

Door opening angle 100 degrees

SPEZIFIKATIONEN

Dicke:	2.5mm
Oberfläche:	Gebürstet
Montageplatte enthalten:	Nein
Kabelverschraubungsplatte im Lieferumfang enthalten:	Ja

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Material	Höhe Montageplatte	Breite Montageplatte
A18104SS6FS	1800mm	1000mm	400mm	Edelstahl 316L	1595mm	897mm
A18104SSFS	1800mm	1000mm	400mm	Edelstahl 304	1595mm	897mm
A18106SSFS	1800mm	1000mm	600mm	Edelstahl 304	1595mm	897mm
A18124SSFS	1800mm	1200mm	400mm	Edelstahl 304	1595mm	1097mm
A18126SSFS	1800mm	1200mm	600mm	Edelstahl 304	1595mm	1097mm
A1864SSFS	1800mm	600mm	400mm	Edelstahl 304	1595mm	497mm
A1866SSFS	1800mm	600mm	600mm	Edelstahl 304	1595mm	497mm
A1884SSFS	1800mm	800mm	400mm	Edelstahl 304	1595mm	697mm
A1886SSFS	1800mm	800mm	600mm	Edelstahl 304	1595mm	897mm
A20106SSFS	2000mm	1000mm	600mm	Edelstahl 304	1795mm	897mm
A20108SS6FSDA	2000mm	1000mm	800mm	Edelstahl 316L	1795mm	897mm
A20108SSFS	2000mm	1000mm	800mm	Edelstahl 304	1795mm	897mm
A20126SSFS	2000mm	1200mm	600mm	Edelstahl 304	1795mm	1097mm
A20128SS6FSDA D	2000mm	1200mm	800mm	Edelstahl 316L	1795mm	1097mm
A20128SSFS	2000mm	1200mm	800mm	Edelstahl 304	1795mm	1097mm
A20128SSFSDAD	2000mm	1200mm	800mm	Edelstahl 304	1795mm	1097mm

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Material	Höhe Montageplatte	Breite Montageplatte
A20168SS6FSDA D	2000mm	1560mm	800mm	Edelstahl 316L	1795mm	1463mm
A20168SSFS	2000mm	1560mm	800mm	Edelstahl 304	1795mm	1463mm
A20168SSFSDA	2000mm	1560mm	800mm	Edelstahl 304	1795mm	1463mm
A2066SSFS	2000mm	600mm	600mm	Edelstahl 304	1795mm	497mm
A2068SSFS	2000mm	600mm	800mm	Edelstahl 304	1795mm	497mm
A2086SSFS	2000mm	800mm	600mm	Edelstahl 304	1795mm	697mm
A2088SS6FS	2000mm	800mm	800mm	Edelstahl 316L	1795mm	697mm
A2088SS6FSDA	2000mm	800mm	800mm	Edelstahl 316L	1795mm	697mm
A2088SSFS	2000mm	800mm	800mm	Edelstahl 304	1795mm	697mm
A2088SSFSDA	2000mm	800mm	800mm	Edelstahl 304	1795mm	697mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.