


CrossBoard-Montageplattform, WOCB



Anschluss- und Montageplattform für alle CrossBoard-Komponenten.

INDUSTRIE-STANDARDS

UL

IEC

MERKMALE

Beschreibung: 3-poliges modulares Stromverteilungssystem mit Berührungsschutz. Montageplattform für alle CrossBoard-Komponenten.

Nennspannung: 690 V.

Bemessungsstrom: 125 A.

Verlustleistung bei 80% Last: 3.4 W (11225), 6 W (11405).

Verpackungseinheit: 1 Stück.

Zertifikate: IEC, UL.

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1						
Katalognummer	Höhe	Breite	Gehäusematerial	Produktfamilie	Material	Oberfläche
11225	160mm	225mm	Kunststoff	Allgemeines IEC-Zubehör	Kunststoff	Glatt-matt
11405	160mm	405mm	Kunststoff	Allgemeines IEC-Zubehör	Kunststoff	Glatt-matt

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.