

Eintauchkühler, TCI



Industrielle Eintauchkühler bieten Genauigkeit und Zuverlässigkeit in einer robusten modularen Ausführung. Für eine qualitativ hochwertige Produktion kann eine Kühlpräzision von ± 1 °F erreicht werden. Die große Auswahl an Zubehör und Optionen ermöglicht verschiedene Kühlerkonfigurationen für maximale Flexibilität. Der Eintauchkühler bietet ein umweltfreundliches Design mit Hochleistungskomponenten.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Hermetischer Scrollverdichter, gekühlt durch Kältemittel und mit thermischer Abschaltung.

Messingleitungen für Kühlkreislauf.

Spule, Verdampfer.

Hocheffiziente Kondensatorspule.

Axiallüfter.

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1						
Katalognummer	Nennleistung in Watt bei 50 Hz	Nennleistung in Watt bei 60 Hz	Art des Mediums	Nennspannung	Bemessungsfrequenz	Kältemittel
TCI56	6000W	7100W	Emulsion	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TCI70	8100W	9650W	Emulsion	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TCI91	9200W	11000W	Emulsion	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TCIA2	12300W	14600W	Emulsion	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TCIA4	16400W	19400W	Emulsion	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TCIA7	17800W	20450W	Emulsion	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Hinweis: Die Elemente können angepasst werden. Kontaktieren Sie nVent für die Konfiguration.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE