

Intelligente PDU, EN5xxx, 230 VAC, 1-PH

Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign



MERKMALE

Enlogic EN5xxx Intelligente Stromverteilungs-Einheiten überwachen die Eingangsleistung der gesamten PDU und bieten Überwachung einzelner Ausgänge sowie Überwachung auf Ebene der Abrechnungseinheit

Datenanzeige mit hoher Sichtbarkeit und interaktive Grafikanzeige

Messung der Leistungsschalterlasten über redundante Einspeisungen, um versehentliche Ausfallzeiten zu vermeiden

Ermöglicht intelligenten Lastausgleich für Energieeffizienz und maximale Kapazitätsauslastung

Gigabit-Ethernet-Schnittstelle und redundantes Ethernet (10/100)

iPDU DC-Redundanzlösung für bis zu 64 PDUs

Im Betrieb ist ein werkzeugloses Wechseln des Controller möglich

Eingangsspannung 230 VAC, 1-Phasig

C13, C19 Ausgänge

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/6

Katalognummer	Produktfamilie	Typ	Produkttyp	Typ Buchse	Anzahl Buchsen	Farbe
EN5403	Enlogic	Intelligente PDU	Buchsenleiste	(30) C13, (6) C19	36	Schwarz
EN5325	Enlogic	Intelligente PDU	Buchsenleiste	(20) C13, (4) C19	24	Schwarz
EN5329	Enlogic	Intelligente PDU	Buchsenleiste	(24) C13, (8) C19	32	Schwarz
EN5337	Enlogic	Intelligente PDU	Buchsenleiste	(38) C13, (6) C19	44	Schwarz

Table 2/6

Katalognummer	Schutzschalter	Steckdosen mit Schalter	Anzahl Schutzschalter	Bemessungsstrom	Nennleistung	Position des Eingangskabels
---------------	----------------	-------------------------	-----------------------	-----------------	--------------	-----------------------------

EN5403	16 A, 1-polig, Hy-Mag	Nein	0			Zuführung von oben
EN5325	16 A, 1-polig, Hy-Mag	Nein	2		7,4 kVA	Zuführung von oben
EN5329	16 A, 1-polig, Hy-Mag	Nein	2		7,4 kVA	Zuführung von oben
EN5337	16 A, 1-polig, Hy-Mag	Nein	2	32A		Zuführung von oben

Table 3/6

Katalognumme r	Eingangsspann ung	Phase	Unterbrechung sbewertung	Max. Stromeingang	Nennspannung	Ein- /Ausschalter im Lieferumfang enthalten
EN5403	400V	3 PH Stern	5kAIC	11.0 kVA		
EN5325	200 – 240V	1 PH	5kAIC	7.44 kVA	230V	Nein
EN5329	200 – 240V	1 PH	5kAIC	7.44 kVA	230V	Nein
EN5337	200 – 240V	1 PH	5kAIC	7.44 kVA		

Table 4/6

Katalognumme r	Ausgangsspann nung	Stromstärke (herabgesetzte Stromstärke)	Steckertyp	Rack-Einheiten	Abnehmbares Eingangskabel	Messtyp
EN5403	200 – 240VAC	32 A	IEC 60309 516P6 (IP44)	0U	Nein	Auslass
EN5325	230VAC	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nein	Auslass
EN5329	230VAC	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nein	Auslass
EN5337	200 – 240VAC	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nein	Auslass

Table 5/6

Katalognumme r	Material	Oberfläche	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht
-------------------	----------	------------	------	--------	-------	---------

EN5403						
EN5325	Stahl	Pulverbeschichtet	1780mm	52mm	53mm	8.82kg
EN5329	Stahl	Pulverbeschichtet	1780mm	52mm	53mm	8.52kg
EN5337						

Table 6/6

Katalognummer	Anzahl Verpackungen	Länge Eingangskabel	Schnelles Schiff
EN5403	1		No
EN5325	1	3m	No
EN5329	1	3m	No
EN5337	1		No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Befestigungswinkel zur vertikalen Montage bitte separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE