


ABS Justierbare Verteilerschienenhalterung Isoliermodul

Energieversorger



ZERTIFIZIERUNGEN



EIGENSCHAFTEN

Module bieten Flexibilität bei der Auswahl des Abstands zwischen Phasen und Halterungen

Extrem robuste Konstruktion

Halogenfreie Isolatoren

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Max. Betriebsspannung, IEC (Ui)	Arbeitstemperatur	Nennstrom bei typischer Anwendung	Verteilerschienen pro Phase	Verteilerschienenenddicke
ABS1-5MOD	560860	1,000 VAC, 1,500 VDC	-40 to 130 °C	1,700 A Max	1	5 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Stromschienen-Breite	Breite (W)	Stückgewicht
ABS1-5MOD	560860	50 – 125 mm	74 mm	0.640 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

ABS Adjustable Busbar Support High Ampacity Kit available to support up to 200 mm (7.87") busbar width for applications up to 7400 A.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE