

Varistar CP Schankgestell, erdbebensicher



Geschweißtes Stahlgehäuse, das speziell zum Schutz von Geräten in Gebieten mit seismischer Aktivität entwickelt wurde und die Anforderungen der Bellcore Zone 4 erfüllt.

MERKMALE

St, 1,5 mm, verzinkt, Oberfläche: pulverbeschichtet

Erdbebenfestigkeit bis Bellcore Zone 4

Geschweißtes, erdbebensicheres Gestell mit Versteifungswinkeln, RAL 7021

Dynamische Traglast 250 kg nach IEC 61587-2

SPEZIFIKATIONEN

Dynamische Belastung:	250kg
Statische Last:	1600kg
Produkttyp:	Schaltschrank-/Gestellrahmen
Rahmenmaterial:	Stahl

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Schock- und Vibrationstoleranz
20630-358	33U	1600mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-359	33U	1600mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-360	33U	1600mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-361	33U	1600mm	800mm	800mm	1	5g (force)

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Schock- und Vibrationstoleranz
20630-362	38U	1800mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-363	38U	1800mm	600mm	800mm	1	5g (force)
20630-364	38U	1800mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-365	38U	1800mm	800mm	800mm	1	5g (force)
20630-366	42U	2000mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-367	42U	2000mm	600mm	800mm	1	5g (force)
20630-370	42U	2000mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-371	42U	2000mm	800mm	800mm	1	5g (force)
20630-374	47U	2200mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-375	47U	2200mm	600mm	800mm	1	5g (force)
20630-376	47U	2200mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-377	47U	2200mm	800mm	800mm	1	5g (force)
20630-368	42U	2000mm	600mm	1000mm	1	5g (force)
20630-369	42U	2000mm	600mm	1200mm	1	5g (force)
20630-372	42U	2000mm	800mm	1000mm	1	5g (force)
20630-373	42U	2000mm	800mm	1200mm	1	5g (force)

Table 2/3

Katalognummer	Häufigkeit	Farbe	Farbcode	Entspricht	Oberfläche	Material
---------------	------------	-------	----------	------------	------------	----------

20630-358	50 Hz	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverbeschicht et	Stahl
20630-359	50 Hz	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverbeschicht et	Stahl
20630-360	50 Hz	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverbeschicht et	Stahl
20630-361	50 Hz	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverbeschicht et	Stahl
20630-362	50 Hz	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverbeschicht et	Stahl
20630-363	50 Hz	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverbeschicht et	Stahl
20630-364	50 Hz	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverbeschicht et	Stahl
20630-365	50 Hz	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverbeschicht et	Stahl
20630-366	50 Hz	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverbeschicht et	Stahl
20630-367	50 Hz	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverbeschicht et	Stahl
20630-370	50 Hz	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverbeschicht et	Stahl
20630-371	50 Hz	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverbeschicht et	Stahl
20630-374	50 Hz	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverbeschicht et	Stahl
20630-375	50 Hz	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverbeschicht et	Stahl
20630-376	50 Hz	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverbeschicht et	Stahl
20630-377	50 Hz	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverbeschicht et	Stahl
20630-368	50 Hz	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverbeschicht et	Stahl
20630-369	50 Hz	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverbeschicht et	Stahl
20630-372	50 Hz	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverbeschicht et	Stahl

20630-373	50 Hz	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverbeschicht et	Stahl
-----------	-------	-------------	----------	-----------------------------	-----------------------	-------

Table 3/3

Katalognummer	Typ	Passt zu	Schnelles Schiff
20630-358	Erdbebensicherheit	Varistar CP	No
20630-359	Erdbebensicherheit	Varistar CP	No
20630-360	Erdbebensicherheit	Varistar CP	No
20630-361	Erdbebensicherheit	Varistar CP	No
20630-362	Erdbebensicherheit	Varistar CP	No
20630-363	Erdbebensicherheit	Varistar CP	No
20630-364	Erdbebensicherheit	Varistar CP	No
20630-365	Erdbebensicherheit	Varistar CP	No
20630-366	Erdbebensicherheit	Varistar CP	No
20630-367	Erdbebensicherheit	Varistar CP	No
20630-370	Erdbebensicherheit	Varistar CP	No
20630-371	Erdbebensicherheit	Varistar CP	No
20630-374	Erdbebensicherheit	Varistar CP	No
20630-375	Erdbebensicherheit	Varistar CP	No
20630-376	Erdbebensicherheit	Varistar CP	No
20630-377	Erdbebensicherheit	Varistar CP	No
20630-368	Erdbebensicherheit	Varistar CP	No

Katalognummer	Typ	Passt zu	Schnelles Schiff
20630-369	Erdbebensicherheit	Varistar CP	No
20630-372	Erdbebensicherheit	Varistar CP	No
20630-373	Erdbebensicherheit	Varistar CP	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Anbau- und Ausbauteile bitte separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE