

Frontplatten, Eloxiert, mit unbehandelten Kanten, ungeschirmt



Frontplatte, eloxiert, mit blanken Schnittkanten, ungeschirmt. Die Platten ermöglichen die Montage auf Modulschienen.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Teilfrontplatte, Al, 2,5 mm

Al, natur, eloxiert, Schnittkanten blank

SPEZIFIKATIONEN

Tiefe (D):	2.5mm
Material:	Aluminium
Oberfläche:	Eloxiert
Zubehörtyp:	Frontplatte
Produkttyp:	Frontplatte
Typ:	Frontplatte ohne Griff

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Grifftyp	Befestigung	Frontbeschichtung
30810-433	3U	2HP	1	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Grifftyp	Befestigung	Frontbeschichtung
30818-272	3U	3HP	1	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30818-273	3U	4HP	1	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30818-274	3U	5HP	1	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30818-275	3U	6HP	1	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30818-277	3U	8HP	1	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30818-747	6U	2HP	1	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30818-517	6U	3HP	1	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30818-276	3U	7HP	1	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30818-518	6U	4HP	1	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30818-279	3U	10HP	1	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30818-519	6U	5HP	1	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30818-281	3U	12HP	1	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30818-520	6U	6HP	1	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30818-521	6U	7HP	1	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30818-282	3U	14HP	1	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30818-284	3U	16HP	1	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30818-522	6U	8HP	1	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30818-524	6U	10HP	1	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Grifftyp	Befestigung	Frontbeschichtung
30818-289	3U	21HP	1	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30818-331	3U	63HP	1	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30818-526	6U	12HP	1	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30818-296	3U	28HP	1	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30818-528	6U	14HP	1	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30818-530	6U	16HP	1	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30818-535	6U	21HP	1	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30818-310	3U	42HP	1	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30818-271	2U	84HP	1	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30818-542	6U	28HP	1	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30818-556	6U	42HP	1	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30818-352	3U	84HP	1	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30818-434	4U	84HP	1	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30818-577	6U	63HP	1	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30818-598	6U	84HP	1	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert

Table 2/3

Katalognummer	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Entspricht	EMV-Schirmung	Höhe (H)	Breite (W)
30810-433	Eloxiert	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	9.8mm

Katalognummer	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Entspricht	EMV-Schirmung	Höhe (H)	Breite (W)
30818-272	Eloxiert	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	14.9mm
30818-273	Eloxiert	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	20mm
30818-274	Eloxiert	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	25mm
30818-275	Eloxiert	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	30.1mm
30818-277	Eloxiert	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	40.3mm
30818-747	Eloxiert	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8mm	9.8mm
30818-517	Eloxiert	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8mm	14.9mm
30818-276	Eloxiert	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	35.2mm
30818-518	Eloxiert	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8mm	20mm
30818-279	Eloxiert	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	50.5mm
30818-519	Eloxiert	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8mm	25mm
30818-281	Eloxiert	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	60.6mm
30818-520	Eloxiert	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8mm	30.1mm
30818-521	Eloxiert	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8mm	35.2mm

Katalognummer	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Entspricht	EMV-Schirmung	Höhe (H)	Breite (W)
30818-282	Eloxiert	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	70.8mm
30818-284	Eloxiert	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	80.9mm
30818-522	Eloxiert	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8mm	40.3mm
30818-524	Eloxiert	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8mm	50.5mm
30818-289	Eloxiert	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	106.3mm
30818-331	Eloxiert	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	319.7mm
30818-526	Eloxiert	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8mm	60.6mm
30818-296	Eloxiert	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	141.9mm
30818-528	Eloxiert	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8mm	70.8mm
30818-530	Eloxiert	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8mm	80.9mm
30818-535	Eloxiert	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8mm	106.3mm
30818-310	Eloxiert	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	213mm
30818-271	Eloxiert	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	84mm	426.4mm
30818-542	Eloxiert	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8mm	141.9mm

Katalognummer	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Entspricht	EMV-Schirmung	Höhe (H)	Breite (W)
30818-556	Eloxiert	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8mm	213mm
30818-352	Eloxiert	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	426.4mm
30818-434	Eloxiert	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	172.9mm	426.4mm
30818-577	Eloxiert	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8mm	319.7mm
30818-598	Eloxiert	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8mm	426.4mm

Table 3/3

Katalognummer	Zertifizierungen	Schnelles Schiff
30810-433	RoHS	No
30818-272	RoHS	No
30818-273	RoHS	No
30818-274	RoHS	No
30818-275	RoHS	No
30818-277	RoHS	No
30818-747	RoHS	No
30818-517		No
30818-276	RoHS	No
30818-518	RoHS	No


Katalognummer	Zertifizierungen	Schnelles Schiff
30818-279	RoHS	No
30818-519	RoHS	No
30818-281	RoHS	No
30818-520	RoHS	No
30818-521	RoHS	No
30818-282	RoHS	No
30818-284		No
30818-522	RoHS	No
30818-524	RoHS	No
30818-289	RoHS	No
30818-331	RoHS	No
30818-526	RoHS	No
30818-296	RoHS	No
30818-528	RoHS	No
30818-530	RoHS	No
30818-535	RoHS	No
30818-310	RoHS	No
30818-271	RoHS	No

Katalognummer	Zertifizierungen	Schnelles Schiff
30818-542	RoHS	No
30818-556	RoHS	No
30818-352	RoHS	No
30818-434	RoHS	No
30818-577	RoHS	No
30818-598	RoHS	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Befestigungsmaterial (Nippel, Halsschrauben) bitte separat bestellen.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE