


RatiopacPRO Style, Front- und Heckblende umlaufend, serienmäßig verschraubt



Das vielseitige RatiopacPRO Style Desktopgehäuse verfügt über ein Schutzrahmendesign, ein Gummistreifen und verschiedene Konfigurationsoptionen.

Die Front- und Rückblenden mit Gummistreifenoption für oben und unten bieten Steckverbinderschutz und integrierte Stapelfähigkeit. Das zirkulierende Gummistreifendesign schützt Ecken und ist ideal für kleinere mobile Gehäuse. For larger equipment, the Front Handle offers convenient carrying and rear connector protection.

Für 19"-Komponenten mit Führungsschienen oder proprietären Komponenten mit einer Montageplatte, erfüllt RatiopacPRO Style Ihre spezifischen Anforderungen.

MERKMALE

Desktopgehäuse mit Schutzrahmendesign und Gummistreifen rund um den Rahmen, für noch mehr Schutz

Gehäuse für 19"-Komponenten (Führungsschienen) oder proprietäre Komponenten (Montageplatte)

Für die Etablierung einer EMV-Schirmung, müssen dem Gehäuse zusätzliche Komponenten hinzugefügt werden

Front- und Rückseite für die Frontplattenmontage mit Halsschrauben und Nippel vorbereitet

Perforierte Bodenblende zur Luftkühlung

Keine sichtbaren Schrauben, Verkleidungsteile ohne Werkzeug abnehmbar

Für Kartentiefe 160 mm, 220 mm, 280 mm und 340 mm (je nach Gehäusetiefe)

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp:	Gehäuse
Typ:	Gehäuse für einzelne Elektronikbauteile
Produktfamilie:	RatiopacPRO Style

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Nutzbare Höhe	Nutzbare Breite
24581-622	6U	42HP	418mm	1	245.7mm	213.9mm

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Nutzbare Höhe	Nutzbare Breite
24581-630	6U	63HP	298mm	1	245.7mm	320.6mm
24581-631	6U	63HP	354mm	1	245.7mm	320.6mm
24581-632	6U	63HP	418mm	1	245.7mm	320.6mm
24581-640	6U	84HP	298mm	1	245.7mm	427.3mm
24581-641	6U	84HP	354mm	1	245.7mm	427.3mm
24581-642	6U	84HP	418mm	1	245.7mm	427.3mm
24581-643	6U	84HP	478mm	1	245.7mm	427.3mm
24581-210	2U	28HP	298mm	1	67.9mm	142.8mm
24581-211	2U	28HP	354mm	1	67.9mm	142.8mm
24581-220	2U	42HP	298mm	1	67.9mm	213.9mm
24581-221	2U	42HP	354mm	1	67.9mm	213.9mm
24581-222	2U	42HP	418mm	1	67.9mm	213.9mm
24581-230	2U	63HP	298mm	1	67.9mm	320.6mm
24581-231	2U	63HP	354mm	1	67.9mm	320.6mm
24581-232	2U	63HP	418mm	1	67.9mm	320.6mm
24581-240	2U	84HP	298mm	1	67.9mm	427.3mm
24581-241	2U	84HP	354mm	1	67.9mm	427.3mm
24581-242	2U	84HP	418mm	1	67.9mm	427.3mm

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Nutzbare Höhe	Nutzbare Breite
24581-243	2U	84HP	478mm	1	67.9mm	427.3mm
24581-310	3U	28HP	298mm	1	112.3mm	142.8mm
24581-311	3U	28HP	354mm	1	112.3mm	142.8mm
24581-320	3U	42HP	298mm	1	112.3mm	213.9mm
24581-321	3U	42HP	354mm	1	112.3mm	213.9mm
24581-322	3U	42HP	418mm	1	112.3mm	213.9mm
24581-330	3U	63HP	298mm	1	112.3mm	320.6mm
24581-331	3U	63HP	354mm	1	112.3mm	320.6mm
24581-332	3U	63HP	418mm	1	112.3mm	320.6mm
24581-340	3U	84HP	298mm	1	112.3mm	427.3mm
24581-341	3U	84HP	354mm	1	112.3mm	427.3mm
24581-342	3U	84HP	418mm	1	112.3mm	427.3mm
24581-343	3U	84HP	478mm	1	112.3mm	427.3mm
24581-420	4U	42HP	298mm	1	156.8mm	213.9mm
24581-421	4U	42HP	354mm	1	156.8mm	213.9mm
24581-422	4U	42HP	418mm	1	156.8mm	213.9mm
24581-430	4U	63HP	298mm	1	156.8mm	320.6mm
24581-431	4U	63HP	354mm	1	156.8mm	320.6mm

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Nutzbare Höhe	Nutzbare Breite
24581-432	4U	63HP	418mm	1	156.8mm	320.6mm
24581-440	4U	84HP	298mm	1	156.8mm	427.3mm
24581-441	4U	84HP	354mm	1	156.8mm	427.3mm
24581-442	4U	84HP	418mm	1	156.8mm	427.3mm
24581-443	4U	84HP	478mm	1	156.8mm	427.3mm
24581-620	6U	42HP	298mm	1	245.7mm	213.9mm
24581-621	6U	42HP	354mm	1	245.7mm	213.9mm

Table 2/3

Katalognummer	Frontrahmenkonstruktion	Kühloption	Entspricht	EMV-Schirmung	Oberfläche	Höhe
24581-622	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	290mm
24581-630	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	290mm
24581-631	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	290mm
24581-632	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	290mm

Katalognummer	Frontrahmenkonstruktion	Kühloption	Entspricht	EMV-Schirmung	Oberfläche	Höhe
24581-640	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	290mm
24581-641	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	290mm
24581-642	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	290mm
24581-643	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	290mm
24581-210	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	112mm
24581-211	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	112mm
24581-220	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	112mm

Katalognummer	Frontrahmenkonstruktion	Kühloption	Entspricht	EMV-Schirmung	Oberfläche	Höhe
24581-221	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	112mm
24581-222	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	112mm
24581-230	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	112mm
24581-231	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	112mm
24581-232	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	112mm
24581-240	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	112mm
24581-241	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	112mm

Katalognummer	Frontrahmenkonstruktion	Kühloption	Entspricht	EMV-Schirmung	Oberfläche	Höhe
24581-242	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	112mm
24581-243	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	112mm
24581-310	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	157mm
24581-311	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	157mm
24581-320	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	157mm
24581-321	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	157mm
24581-322	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	157mm

Katalognummer	Frontrahmenkonstruktion	Kühloption	Entspricht	EMV-Schirmung	Oberfläche	Höhe
24581-330	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	157mm
24581-331	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	157mm
24581-332	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	157mm
24581-340	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	157mm
24581-341	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	157mm
24581-342	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	157mm
24581-343	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	157mm

Katalognummer	Frontrahmenkonstruktion	Kühloption	Entspricht	EMV-Schirmung	Oberfläche	Höhe
24581-420	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	201mm
24581-421	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	201mm
24581-422	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	201mm
24581-430	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	201mm
24581-431	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	201mm
24581-432	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	201mm
24581-440	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	201mm

Katalognummer	Frontrahmenkonstruktion	Kühloption	Entspricht	EMV-Schirmung	Oberfläche	Höhe
24581-441	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	201mm
24581-442	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	201mm
24581-443	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	201mm
24581-620	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	290mm
24581-621	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	290mm

Table 3/3

Katalognummer	Material	Schutzart	Statische Last	Breite	Schnelles Schiff
24581-622	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24581-630	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24581-631	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24581-632	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24581-640	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No

Katalognummer	Material	Schutzart	Statische Last	Breite	Schnelles Schiff
24581-641	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-642	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-643	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-210	Aluminium	IP30	25kg	176.4mm	No
24581-211	Aluminium	IP30	25kg	176.4mm	No
24581-220	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24581-221	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24581-222	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24581-230	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24581-231	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24581-232	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24581-240	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-241	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-242	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-243	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-310	Aluminium	IP30	25kg	176.4mm	No
24581-311	Aluminium	IP30	25kg	176.4mm	No
24581-320	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No

Katalognummer	Material	Schutzart	Statische Last	Breite	Schnelles Schiff
24581-321	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24581-322	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24581-330	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24581-331	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24581-332	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24581-340	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-341	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-342	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-343	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-420	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24581-421	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24581-422	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24581-430	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24581-431	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24581-432	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24581-440	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-441	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-442	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No

Katalognummer	Material	Schutzart	Statische Last	Breite	Schnelles Schiff
24581-443	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-620	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24581-621	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Informationen zu nutzerdefinierten Konfigurationen (Farben, Größen usw.) erhalten Sie von unserem Online-Konfigurator (<https://configurators.schroff.biz/ratiopacpro-style>).

Modifizierungsservice für kundenspezifische Versionen auf Anfrage (spezielle Farben, Größen, Ausschnitte usw.).

Montageservice ab Losgröße 1.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE