

nVent CADDY Metall-Kabelbügel



Der Metall-Kabelbügel von nVent CADDY ist ein nachhaltiger, installationsfertiger Metallbügel, der eine einfache Kabelinstallation mit einer Hand ermöglicht. Diese Lösung eignet sich zur sicheren Befestigung kleiner Kabelbündel in beengten Räumen, wie z. B. direkt an Decken oder über abgehängten Decken. Das einzigartige Design des Metall-Kabelbügel bietet die Möglichkeit, zwei Metall-Kabelbügel innerhalb weniger Sekunden zu kombinieren. Dadurch lässt sich die Kabelkapazität durch Einpunkt-Befestigung einfach verdoppeln, wodurch die Anzahl der benötigten Teile reduziert wird und Bauunternehmer Arbeitszeit sparen. Mit seinem flachen Design ist dieser Kabelbügel eine langlebigere Alternative zu häufig verwendeten Kunststofflösungen und die ideale Lösung für Anwendungen in den Bereichen Elektrik und Datenkommunikation.

MERKMALE

Anreihbare bzw. Zwei-in-Eins-Lösung; zwei Metall-Kabelbügel von nVent CADDY können von Hand kombiniert werden, um die Kabelkapazität durch Einpunkt-Befestigung einfach zu verdoppeln

Kompatibel mit Direktbefestigung und herkömmlicher Verankerung

Wiederverwendbar nach fehlgeschlagenem Setzvorgang

Robuster und langlebiger als Kabelbügel aus Kunststoff

Abgerundete Kanten verhindern eine Beschädigung des Kabels

Die Kabel sind sauber verlegt und sorgen für ein einheitliches und professionelles Erscheinungsbild

Das flache Design erlaubt die Installation in engen Bereichen

Zu 100 % aus recycelbaren Materialien hergestellt

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Vorverzinkung

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Lochgröße (HS)	Länge (L)	Höhe (H)	Breite (W)	Durchmesser 1 (Ø1)
OAB8DF	182068	4.8 mm	115mm	15mm	30mm	4 - 10 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Lochgröße(HS)	Länge (L)	Höhe (H)	Breite (W)	Durchmesser 1 (Ø1)
OAB8	182067	7.5 mm	115mm	15mm	30mm	4 - 10 mm



Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Durchmesser 2 (Ø2)	Übertragungskapazität
OAB8DF	182068	5 - 11 mm	8
OAB8	182067	5 - 11 mm	8

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

* Kabelkapazität gilt für Kabel mit einem Durchmesser von 10 mm

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

