

# nVent CADDY Speed Link SLK mit Drahtseilklemme



## MERKMALE

Das komplette System beinhaltet Drahtseil, Schloss und vormontiertes Endstück mit Drahtseilklemme für Tragseil.

Kann zum Abhängen von Kabeln vom Tragseil oder als Zwischenbefestigung verwendet werden, um Durchhang und Verspannungen zu verringern

Einfaches Aufschnappen auf das Tragseil; rastet ein, wenn geschlossen

Der werkzeuglose Klipp kann am Tragseil von Hand geschlossen werden

## SPEZIFIKATIONEN

**Sicherheitsfaktor statische Last:** 5:1

Table 1/3

| Katalognummer | Artikelnummer | Material                                          | Oberfläche                            | Durchmesser Stahlseil | Länge Stahlseil | A     |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------|
| SLK15L1DW6    | 196830        | Steel, Spring Steel, Polypropylene, Zinklegierung | Electrogalvanized, nVent CADDY Armour | 1.5 mm                | 1m              | 70 mm |
| SLK15L2DW6    | 196831        | Steel, Spring Steel, Polypropylene, Zinklegierung | Electrogalvanized, nVent CADDY Armour | 1.5 mm                | 2m              | 70 mm |

| Katalognummer | Artikelnummer | Material                                          | Oberfläche                            | Durchmesser Stahlseil | Länge Stahlseil | A     |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------|
| SLK15L3DW6    | 196832        | Steel, Spring Steel, Polypropylene, Zinklegierung | Electrogalvanized, nVent CADDY Armour | 1.5 mm                | 3m              | 70 mm |
| SLK15L5DW6    | 196833        | Steel, Spring Steel, Polypropylene, Zinklegierung | Electrogalvanized, nVent CADDY Armour | 1.5 mm                | 5m              | 70 mm |
| SLK2L1DW6     | 196836        | Steel, Spring Steel, Polypropylene, Zinklegierung | Electrogalvanized, nVent CADDY Armour | 2 mm                  | 1m              | 70 mm |
| SLK2L2DW6     | 196837        | Steel, Spring Steel, Polypropylene, Zinklegierung | Electrogalvanized, nVent CADDY Armour | 2 mm                  | 2m              | 70 mm |
| SLK2L3DW6     | 196838        | Steel, Spring Steel, Polypropylene, Zinklegierung | Electrogalvanized, nVent CADDY Armour | 2 mm                  | 3m              | 70 mm |
| SLK2L5DW6     | 196839        | Steel, Spring Steel, Polypropylene, Zinklegierung | Electrogalvanized, nVent CADDY Armour | 2 mm                  | 5m              | 70 mm |
| SLK3L1DW6     | 196842        | Steel, Spring Steel, Polypropylene, Zinklegierung | Electrogalvanized, nVent CADDY Armour | 3 mm                  | 1m              | 70 mm |
| SLK3L2DW6     | 196843        | Steel, Spring Steel, Polypropylene, Zinklegierung | Electrogalvanized, nVent CADDY Armour | 3 mm                  | 2m              | 70 mm |
| SLK3L3DW6     | 196844        | Steel, Spring Steel, Polypropylene, Zinklegierung | Electrogalvanized, nVent CADDY Armour | 3 mm                  | 3m              | 70 mm |
| SLK3L5DW6     | 196845        | Steel, Spring Steel, Polypropylene, Zinklegierung | Electrogalvanized, nVent CADDY Armour | 3 mm                  | 5m              | 70 mm |

Table 2/3

| Katalognummer | Artikelnummer | B     | C     | Durchmesser (Ø) | Höhe (H) |
|---------------|---------------|-------|-------|-----------------|----------|
| SLK15L1DW6    | 196830        | 20 mm | 25 mm | 6 mm            | 55 mm    |


| Katalognummer | Artikelnummer | B     | C     | Durchmesser (Ø) | Höhe (H) |
|---------------|---------------|-------|-------|-----------------|----------|
| SLK15L2DW6    | 196831        | 20 mm | 25 mm | 6 mm            | 55 mm    |
| SLK15L3DW6    | 196832        | 20 mm | 25 mm | 6 mm            | 55 mm    |
| SLK15L5DW6    | 196833        | 20 mm | 25 mm | 6 mm            | 55 mm    |
| SLK2L1DW6     | 196836        | 20 mm | 25 mm | 6 mm            | 55 mm    |
| SLK2L2DW6     | 196837        | 20 mm | 25 mm | 6 mm            | 55 mm    |
| SLK2L3DW6     | 196838        | 20 mm | 25 mm | 6 mm            | 55 mm    |
| SLK2L5DW6     | 196839        | 20 mm | 25 mm | 6 mm            | 55 mm    |
| SLK3L1DW6     | 196842        | 20 mm | 25 mm | 6 mm            | 62 mm    |
| SLK3L2DW6     | 196843        | 20 mm | 25 mm | 6 mm            | 62 mm    |
| SLK3L3DW6     | 196844        | 20 mm | 25 mm | 6 mm            | 62 mm    |
| SLK3L5DW6     | 196845        | 20 mm | 25 mm | 6 mm            | 62 mm    |

Table 3/3

| Katalognummer | Artikelnummer | Breite (W) | Dicke (T) | Winkel (a) | Statische Last |
|---------------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|
| SLK15L1DW6    | 196830        | 19 mm      | 12.5 mm   | 90 ° Max   | 195N           |
| SLK15L2DW6    | 196831        | 19 mm      | 12.5 mm   | 90 ° Max   | 195N           |
| SLK15L3DW6    | 196832        | 19 mm      | 12.5 mm   | 90 ° Max   | 195N           |
| SLK15L5DW6    | 196833        | 19 mm      | 12.5 mm   | 90 ° Max   | 195N           |
| SLK2L1DW6     | 196836        | 19 mm      | 12.5 mm   | 90 ° Max   | 440N           |
| SLK2L2DW6     | 196837        | 19 mm      | 12.5 mm   | 90 ° Max   | 440N           |

| Katalognummer | Artikelnummer | Breite (W) | Dicke (T) | Winkel (a) | Statische Last |
|---------------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|
| SLK2L3DW6     | 196838        | 19 mm      | 12.5 mm   | 90 ° Max   | 440N           |
| SLK2L5DW6     | 196839        | 19 mm      | 12.5 mm   | 90 ° Max   | 440N           |
| SLK3L1DW6     | 196842        | 24 mm      | 16 mm     | 90 ° Max   | 700N           |
| SLK3L2DW6     | 196843        | 24 mm      | 16 mm     | 90 ° Max   | 700N           |
| SLK3L3DW6     | 196844        | 24 mm      | 16 mm     | 90 ° Max   | 700N           |
| SLK3L5DW6     | 196845        | 24 mm      | 16 mm     | 90 ° Max   | 700N           |

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### **Nordamerika**

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

#### **Europa**

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

