

# Erdbebensicherungselement mit Gelenk für Strut-Montageschienen



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Zur Anwendung, wenn die Aussteifung parallel zur Bausubstanz verläuft

Alle Schraubenköpfe haben die gleiche Schlüsselgröße, somit wird ein Wechsel der Werkzeuge vermieden.

Durch den Abreißkopf wird das richtige Drehmoment sichergestellt und die Inspektion vereinfacht

## SPEZIFIKATIONEN

**Oberfläche:** Elektrolytisch verzinkt


**Material:** Stahl

Table 1/1

| Katalognummer | Artikelnummer | Lochgröße (HS) | Breite (W) | Dicke (T) | A        | B       |
|---------------|---------------|----------------|------------|-----------|----------|---------|
| CSBUS2PA      | 404603        | 20.6 mm        | 40.6 mm    | 6.4 mm    | 177.8 mm | 47.8 mm |
| CSBUS1PA      | 404602        | 14.3 mm        | 40.6 mm    | 6.4 mm    | 177.8 mm | 47.8 mm |

| Belastung nach FM |                        |                                                                       |           |           |           |
|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Teilenummer       | Aussteifung            | Horizontale Belastbarkeit nach Installationswinkel von der Vertikalen |           |           |           |
|                   |                        | 30° - 44°                                                             | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° |
| CSBUS1PA          | 41 x 41 Montageschiene | 5160 N                                                                | 8290 N    | 8290 N    | 7470 N    |
| CSBUS2PA          | 41 x 41 Montageschiene | 5160 N                                                                | 8290 N    | 8290 N    | 7470 N    |

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221  
Option 1 – Kundendienst  
Option 2 – Technischer  
Support

### Europa

Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:  
800 1890272  
Sonstige Länder:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

