


# Universalbefestigungselement



## ZERTIFIZIERUNGEN



Korea Fire Institute



## MERKMALE

Universalprodukt zur direkten Montage an Beton-, Holz-, Stahlgitterbalken- oder I-Träger-Adapttern

Abreißschraubenkopf zur einfachen Installation und Inspektion erdbebensicherer Queraussteifungen

Für Quer- und Längsaussteifungen geeignet

Passt zu Aussteifungsrohren der Größe 1 bis 2" und Winkelprofilen der Größe 1/4" zur Reduzierung des Lagerbestands

Die mittlere Schraube muss nicht festgeschraubt werden

Entspricht den Anforderungen NFPA®-13 für erdbebensichere Queraussteifungen

Erfüllte die Anforderungen von CEN/TS 17551:2021 für seismische Pendelaussteifung

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Material  | Oberfläche              | Lochgröße (HS) | A        | B        |
|---------------|---------------|-----------|-------------------------|----------------|----------|----------|
| CSBUNIV050EG  | 404407        | Gusseisen | Elektrolytisch verzinkt | 14 mm          | 133.4 mm | 101.6 mm |

| Katalognummer | Artikelnummer | Material  | Oberfläche              | Lochgröße(HS) | A        | B        |
|---------------|---------------|-----------|-------------------------|---------------|----------|----------|
| CSBUNIV075EG  | 404409        | Gusseisen | Elektrolytisch verzinkt | 21 mm         | 133.4 mm | 101.6 mm |


Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | C       | Zertifizierungen                                                                                                   |
|---------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSBUNIV050EG  | 404407        | 41.4 mm | UL, FM Approved, Seismic, AON Fire Protection, Rigid Seismic, Korea Fire Institute, Rigid Seismic, KOR, OSHPD, cUL |
| CSBUNIV075EG  | 404409        | 41.4 mm | cUL, AON Fire Protection, Rigid Seismic, UL, FM Approved, Seismic, OSHPD                                           |

| Belastung nach UL |                        |                 |
|-------------------|------------------------|-----------------|
| Teilenummer       | Aussteifung            | Klassifizierung |
| CSBUNIV050EG      | 25 mm - 50 mm EN10255H | 6094 N          |
| CSBUNIV075EG      | 25 mm - 50 mm EN10255H | 8896 N          |

| Belastung nach FM |                    |                                                                       |           |           |           |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Aussteifungstyp   | Größe Leitungsrohr | Horizontale Belastbarkeit nach Installationswinkel von der Vertikalen |           |           |           |
|                   |                    | 30° - 44°                                                             | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° |
| Rohr              | N/A                | 7,205 N                                                               | 10,230 N  | 12,545 N  | 13,965 N  |

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### **Nordamerika**

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

#### **Europa**

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

