

Telekom- Haupterdungspotentialausgleichsschiene



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Erfüllt TIA-607-C und entspricht den BICSI®-Empfehlungen

Entspricht den NEMA®-Standards

Erlaubt zwei Lochlaschen mit 5/16" oder 7/16" Schraubenlöchern (Ausrüstung nicht inbegriffen)

Spleißbausätze für Telekom-Erdungsverteilerschienen sind verfügbar, um die Länge der Verteilerschiene zu verlängern

SPEZIFIKATIONEN

Dicke (T): 6.35 mm

Breite (W): 101.6 mm

Material: Kupfer

Table 1/2


Katalognummer	Verzinnung	Länge 1 (L1)	Länge 2 (L2)	Lochgröße 1 Paaranzahl	Lochgröße 2 Paaranzahl	A
TMGBA12L15P	Nein	305 mm	229 mm	15	3	25.4 mm

Katalognummer	Verzinnung	Länge 1 (L1)	Länge 2 (L2)	Lochgröße 1 Paaranzahl	Lochgröße 2 Paaranzahl	A
TMGBA12L15PT	Ja	305 mm	229 mm	15	3	25.4 mm
TMGBA20L27P	Nein	508 mm	229 mm	27	3	25.4 mm
TMGBA24L33PT	Ja	610 mm	457 mm	33	5	25.4 mm

Table 2/2

Katalognummer	B	C	D
TMGBA12L15P	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm
TMGBA12L15PT	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm
TMGBA20L27P	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm
TMGBA24L33PT	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE