

# BS-400A Vierpolige Isolierhalterung



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Erstellung von benutzerdefinierten vierpoligen Verteilerblöcken für ein elektrisches Verteilsystem

Schutzschirm kann direkt an der Halterung befestigt werden

Enthält Schrauben zur Montage von Kupfer-Verteilerschienen mit Gewinde

Einfach mit Klammern an DIN-Schiene oder mit Schrauben am Panel befestigen

Halogenfrei

RoHS-konform

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

| Katalognummer | Artikelnummer | Material                                         | Oberfläche                 | Max. Arbeitsspannung, IEC (Ui) | Arbeitstemperatur | Bemessungsstrom bei typischer Anwendung |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| BS-400A       | 551250        | Stahl, Glass<br>Fibre<br>Reinforced<br>Polyamide | Elektrolytisch<br>verzinkt | 1000, 1500                     | -40 to 130 °C     | 160 - 630 A                             |

Table 2/3

| Katalognummer | Artikelnummer | Entspricht                                                               | Entflammbarkeitsklasse | Stromschienenbreite | Stromschienendicke | Tiefe (D) |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------|
| BS-400A       | 551250        | IEC® 60439.1,<br>IEC 61439.1,<br>IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C) | UL® 94V-0              | 15 - 32 mm          | 5 - 10 mm          | 128mm     |


Table 3/3

| Katalognummer | Artikelnummer | Höhe (H) | Breite (W) | A      | Schraubendurchmesser (Sc) | Stückgewicht |
|---------------|---------------|----------|------------|--------|---------------------------|--------------|
| BS-400A       | 551250        | 230 mm   | 34 mm      | 123 mm | 6                         | 0.22 kg      |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Muss mit Verteilerschienen aus Kupfer verwendet werden.

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

#### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

#### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**