

# nVent ERIFLEX Flexibar Advanced Bausatz



## MERKMALE

Verbindet Sammelschiene mit fester Schaltanlage

Der Bausatz enthält vorgeformte nVent ERIFLEX Flexibar Advanced mit gestanzten Enden und Endabdeckungen

Bausatz kann in drei Konfigurationen verwendet werden

Isoliert mit hochbeständigem, halogenfreiem, schwer entflammbarem und raucharmem Material, das für mehr Flexibilität mit weniger als 20 % in Kontakt mit dem Leiter steht

Verzinnertes Kupfer erlaubt den Anschluss von Kupfer- oder Aluminiumleitern

RoHS-konform

## SPEZIFIKATIONEN

**Bewertung von Rauch, Toxizität und Säuregehalt:** IEC 60754-2

**Entflammbarkeitsklasse:** UL® 94V-0

Table 1/2

| Katalognummer    | Artikelnummer | Bemessungsstrom bei typischer Anwendung | Halogenfreiheit                      | Geringe Rauchgasdichte             | Bemessung UV-Beständigkeit | Typ                       |
|------------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| FLXADVKIT250 AT  | 534800        | 250 A                                   | UL® 2885, IEC® 60754-1, IEC® 62821-1 | IEC® 61034-2, ISO 5659-2, UL® 2885 | UL® 854, UL® 2556          | Dreiphasig                |
| FLXADVKIT250 ATN | 534805        | 250 A                                   | UL® 2885, IEC® 60754-1, IEC® 62821-1 | IEC® 61034-2, ISO 5659-2, UL® 2885 | UL® 854, UL® 2556          | Dreiphasig mit Nullleiter |

| Katalognummer   | Artikelnummer | Bemessungsstrom bei typischer Anwendung | Halogenfreiheit                      | Geringe Rauchgasdichte             | BemessungUV-Beständigkeit | Typ                       |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| FLXADVKIT630AT  | 534810        | 630 A                                   | UL® 2885, IEC® 60754-1, IEC® 62821-1 | IEC® 61034-2, ISO 5659-2, UL® 2885 | UL® 854, UL® 2556         | Dreiphasig                |
| FLXADVKIT630ATN | 534815        | 630 A                                   | UL® 2885, IEC® 60754-1, IEC® 62821-1 | IEC® 61034-2, ISO 5659-2, UL® 2885 | UL® 854, UL® 2556         | Dreiphasig mit Nullleiter |

Table 2/2

| Katalognummer   | Artikelnummer | Stückgewicht |
|-----------------|---------------|--------------|
| FLXADVKIT250AT  | 534800        | 0.76 kg      |
| FLXADVKIT250ATN | 534805        | 0.98 kg      |
| FLXADVKIT630AT  | 534810        | 2.1 kg       |
| FLXADVKIT630ATN | 534815        | 3.1 kg       |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221  
Option 1 – Kundendienst  
Option 2 – Technischer Support

### Europa

Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:  
800 1890272  
Sonstige Länder:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE