


RFS Verstärkte nVent ERIFLEX Flexibar Träger



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Unterstützt bis zu acht Leiter parallel

Sichert den korrekten Abstand für eine optimale Kühlung

Einfache Installation

Abstandhalter sind halogenfrei

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Leiterbreite	Tiefe (D)	Höhe (H)	Breite (W)
RFS80-100	553380	Edelstahl 304 (EN 1.4301), Polyamide	80 - 100 mm	40mm	210 mm	225 mm
RFS40-63	553370	Edelstahl 304 (EN 1.4301), Polyamide	40 - 63 mm	40mm	210 mm	175 mm

Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	Lochgröße (HS)	Gewindegröße (TS)	A	B	C
RFS80-100	553380	9 mm	M10	200 mm	170 mm	140 mm
RFS40-63	553370	9 mm	M8	150 mm	120 mm	90 mm


Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	Stückgewicht	Zertifizierungen
RFS80-100	553380	1.43 kg	RoHS
RFS40-63	553370	0.93 kg	CE, ERIFLEX IFBS, RoHS

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Der empfohlene Abstand zwischen den Trägern beträgt 400 mm (15 3/4").

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE