


CABS Busbar Support Kit

Power Utilities



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

For all busbar types

Improve bending resistance by interlocking or stacking two profiles

Quick and easy to install

Halogen free insulators

RoHS compliant

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	Bemessungsstrom bei typischer Anwendung	Max. Arbeitsspannung, IEC (Ui)	Arbeitstemperatur	Stromschienen pro Phase	Stromschienenbreite
CABS4-5TN-400	549310	400 – 4,500 A	1,000 VAC, 1,500 VDC	-40 to 130 °C	1 – 4	30 – 125 mm


Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	Stromschienen dicke	Breite (W)	A	B	C
CABS4-5TN-400	549310	5 mm	350 mm	300 mm	75 mm	325 mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	Stückgewicht
CABS4-5TN-400	549310	0.800 kg

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE