

Universelle Verteilerschienenhalterung mit Nullleiterschaltkreis



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Universelles Befestigungssystem

Schnell und leicht zu installieren

Extrem robuste Konstruktion

Justierbare Arme für leichte Montage

Halogenfreie Isolatoren

SPEZIFIKATIONEN

Max. Arbeitsspannung, IEC (Ui):	1000;1500
Entflammbarkeitsklasse:	UL® 94V-0
Arbeitstemperatur:	-40 to 130 °C

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Entspricht	Bemessungsstrom bei typischer Anwendung	Stromschienen pro Phase	Stromschienenbreite
---------------	---------------	----------	------------	---	-------------------------	---------------------

UBS1-5TN	551000	Stahl, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	1700 A	1	30 - 125 mm
UBS4-5TN	551010	Stahl, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	3500 A	1 - 4	30 - 125 mm
UBS1-10TN	551060	Stahl, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	2250 A	1	30 - 120 mm
UBS2-10TN	551070	Stahl, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	3600 A	1 - 2	30 - 120 mm
UBS3-10TN	551090	Stahl, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	4500 A	1 - 3	30 - 120 mm

Table 2/3


Katalognummer	Artikelnummer	Stromschienen dicke	Breite (W)	A	B	C
UBS1-5TN	551000	5 mm	380 - 610 mm	360 - 590 mm	176 mm	300 mm
UBS4-5TN	551010	5 mm	585 - 895 mm	560 - 865 mm	281 mm	480 mm
UBS1-10TN	551060	10 mm	380 - 610 mm	360 - 590 mm	176 mm	300 mm
UBS2-10TN	551070	10 mm	585 - 895 mm	560 - 865 mm	281 mm	480 mm
UBS3-10TN	551090	10 mm	585 - 895 mm	560 - 865 mm	281 mm	480 mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	D
UBS1-5TN	551000	70 mm

Katalognummer	Artikelnummer	D
UBS4-5TN	551010	110 mm
UBS1-10TN	551060	70 mm
UBS2-10TN	551070	110 mm
UBS3-10TN	551090	110 mm

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE