


Anschluss-Sammelschienträger, WO60

Sammelschienenhalterung mit integrierten Anschlussklemmen.



MERKMALE

Beschreibung: Anschluss-Sammelschienträger mit integrierten Anschlussklemmen (1.5 bis 16 mm²) für die Einspeisung oder Abgreifen der Sammelschiene mit eigenen Bohrungen. Kann auch als Mittelträger verwendet werden.

Nennspannung: 690 V.

Bemessungsstrom: 63 A.

Nennfrequenz: 50/60 Hz.

Isolation Bemessungsspannung U_i : 1000 V.

Bemessungsstoßspannung U_{imp} : 6 kV.

Kurzschlussfestigkeit: 14 kA (max. 400 mm Abstand zwischen den Haltern).

Verlustleistung bei 80% des Nennstroms: 0.5 W.

Abmessung: 20 × 202 × 87 mm.

Verpackungseinheit: 10 Stück.

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1						
Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Material	Oberfläche	Farbe
01484	20mm	202mm	87mm	Kunststoff	Strukturiert	Grau

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.