

# PBC Flachgewebe-Stromband

## Energieversorger



### ZERTIFIZIERUNGEN



### EIGENSCHAFTEN

Ideal für Transformator-Busdukt-Verbindung

Feste Anschlusslaschen können gebohrt werden, um kundenspezifische Designs anzupassen

Extra flexibler Stromanschluss und gute Vibrationsfestigkeit

### SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | $\Delta T$ 30 K | $\Delta T$ 50 K | A     | B     | C    |
|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-------|-------|------|
| PBC100X250    | 564000        | 349 A           | 462 A           | 35 mm | 40 mm | 7 mm |

Table 2/2


| Katalognummer | Artikelnummer | 2 Bar Current Coefficient |
|---------------|---------------|---------------------------|
|---------------|---------------|---------------------------|

|            |        |      |
|------------|--------|------|
| PBC100X250 | 564000 | 1.72 |
|------------|--------|------|

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Bei Parallelschaltung müssen die beiden Nebenschlüsse einen Mindestabstand gleich mit der Dicke des Nebenschlusses aufweisen, um eine Luftkühlung zu ermöglichen.

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**