

CrossBoard-Adapter schlank, WOCB



CrossBoard-Adapter mit Sicherungshalter 16 A. Einfache Montage von Mess- und Montagerelais.

INDUSTRIE-STANDARDS

UL

IEC

MERKMALE

Beschreibung: 3-poliger Adapter, 16 A. Eine feste Montageschiene, mit Sicherungshalter 10 × 38/Klasse CC. Mit Kabeln 2.5 mm².

Nennspannung: 690 V.

Bemessungsstrom: 16 A.

Verlustleistung bei 80% Last: 2.6 W.

Abmessung: 22.5 × 160 × 85 mm.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

Zertifikate: IEC, UL.

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1						
Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Material	Oberfläche	Farbe
36009	22.5mm	160mm	85mm	Kunststoff	Glatt-matt	Hellgrau

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.