


# MultipacPRO 19" Einschub-Grundbausatz

Mit einem solchen Kit kann ein Kunde die 3 verschiedenen oberen/unteren Abdeckungen konfigurieren.



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Für ungenormte Ausbauten (1 bis 5 HE) und genormte Ausbauten (1, 2 HE) nach IEC 60297-3-105

Rahmen bestehend aus zwei Seitenteilen und Front-/ Rückwand

Material: Aluminium

Weitere An-/ Ausbauteile auswählen (Zubehör)

## SPEZIFIKATIONEN

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Material:</b>       | Aluminium                 |
| <b>Typ:</b>            | Konfigurierbar            |
| <b>Produktfamilie:</b> | MultipacPRO               |
| <b>EMV-Schirmung:</b>  | Nein (nachrüstbar)        |
| <b>Produkttyp:</b>     | Baugruppenträger/Einschub |

Table 1/2

| Katalognummer | Höhe Gestell | Tiefe | Nutzbare Breite | Befestigung | Entspricht      | Zertifizierungen |
|---------------|--------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|
| 20860-201     | 1U           | 220mm | 403mm           | Gestell     | IEC 60297-3-100 | RoHS             |

| Katalognummer | Höhe Gestell | Tiefe | Nutzbare Breite | Befestigung | Entspricht      | Zertifizierungen |
|---------------|--------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|
| 20860-202     | 1U           | 280mm | 403mm           | Gestell     | IEC 60297-3-100 | RoHS             |
| 20860-203     | 1U           | 340mm | 403mm           | Gestell     | IEC 60297-3-100 | RoHS             |
| 20860-204     | 1U           | 400mm | 403mm           | Gestell     | IEC 60297-3-100 |                  |
| 20860-205     | 1U           | 460mm | 403mm           | Gestell     | IEC 60297-3-100 |                  |
| 20860-210     | 2U           | 220mm | 403mm           | Gestell     | IEC 60297-3-100 | RoHS             |
| 20860-211     | 2U           | 280mm | 403mm           | Gestell     | IEC 60297-3-100 | RoHS             |
| 20860-212     | 2U           | 340mm | 403mm           | Gestell     | IEC 60297-3-100 | RoHS             |
| 20860-213     | 2U           | 400mm | 403mm           | Gestell     | IEC 60297-3-100 |                  |
| 20860-214     | 2U           | 460mm | 403mm           | Gestell     | IEC 60297-3-100 |                  |
| 20860-219     | 3U           | 280mm | 403mm           | Gestell     | IEC 60297-3-100 | RoHS             |
| 20860-220     | 3U           | 340mm | 403mm           | Gestell     | IEC 60297-3-100 | RoHS             |
| 20860-221     | 3U           | 400mm | 403mm           | Gestell     | IEC 60297-3-100 | RoHS             |
| 20860-222     | 3U           | 460mm | 403mm           | Gestell     | IEC 60297-3-100 | RoHS             |
| 20860-228     | 4U           | 280mm | 403mm           | Gestell     | IEC 60297-3-100 | RoHS             |
| 20860-229     | 4U           | 340mm | 403mm           | Gestell     | IEC 60297-3-100 | RoHS             |
| 20860-230     | 4U           | 400mm | 403mm           | Gestell     | IEC 60297-3-100 | RoHS             |
| 20860-231     | 4U           | 460mm | 403mm           | Gestell     | IEC 60297-3-100 | RoHS             |
| 20860-240     | 5U           | 460mm | 403mm           | Gestell     | IEC 60297-3-100 | RoHS             |

Table 2/2

| Katalognummer | Schnelles Schiff |
|---------------|------------------|
| 20860-201     | No               |
| 20860-202     | No               |
| 20860-203     | No               |
| 20860-204     | No               |
| 20860-205     | No               |
| 20860-210     | No               |
| 20860-211     | No               |
| 20860-212     | No               |
| 20860-213     | No               |
| 20860-214     | No               |
| 20860-219     | No               |
| 20860-220     | No               |
| 20860-221     | No               |
| 20860-222     | No               |
| 20860-228     | No               |
| 20860-229     | No               |
| 20860-230     | No               |
| 20860-231     | No               |

| Katalognummer | Schnelles Schiff |
|---------------|------------------|
| 20860-240     | No               |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Montageplatte, Deck-/Bodenbleche, Griffe, Telekopschienen bitte separat bestellen.

Abmessungen h = lichte Einbauhöhe = H 8,1 mm, b = lichte Einbaubreite = 403 mm.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**