


RatiopacPRO AIR 19-Zoll Gehäuse, nachrüstbare Schirmung mit Griffen



Das RatiopacPRO-Gehäuse von nVent SCHROFF schützt die Elektronik von 19-Zoll- und individuellen elektronischen Baugruppen. Dieses flexible und stabile Gehäuse ist einfach von Desktop auf 19-Zoll-Einschubgehäuse umzubauen und ermöglicht vier verschiedene Gestaltungsoptionen. Diese Gehäuseausführung bietet erweiterte Kühlmöglichkeiten und Frontgriffe für einen leichteren Umgang mit dem Gehäuse.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Gehäuse zum individuellen Ausbau mit 19-Zoll-Norm- Komponenten oder spezifischem Innenausbau, z.B. mit Montageplatte

EMV-Schirmung nachrüstbar

Ausführung mit Frontgriffe (abgewinkelte Form für einfacheren Zugriff auf die 19" Befestigungsschrauben), keine sichtbaren Schrauben

Das Gehäuse verfügt über 2 x 1/2 HE Freiraum für Belüftung unterhalb und oberhalb des Kartenraums

Für Kartentiefe 160 mm, 220 mm, 280 mm, und 340 mm (je nach Gehäusetiefe)

Symmetrischer Aufbau, identische Front- und Rückseite

Konform mit DIN EN 62368-1

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp:	Gehäuse
Typ:	Gehäuse für einzelne Elektronikbauteile
EMV-Schirmung:	Nein (nachrüstbar)
Produktfamilie:	RatiopacPRO AIR

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Nutzbare Höhe	Nutzbare Breite	Frontrahmenkonstruktion
24571-971	6U	435.5mm	1	245.7mm	326mm	Griffe, Modulschienen
24571-978	6U	255.5mm	1	245.7mm	432mm	Griffe, Modulschienen
24571-981	6U	315.5mm	1	245.7mm	432mm	Griffe, Modulschienen
24571-982	6U	375.5mm	1	245.7mm	432mm	Griffe, Modulschienen
24571-983	6U	435.5mm	1	245.7mm	432mm	Griffe, Modulschienen
24571-984	6U	495.5mm	1	245.7mm	432mm	Griffe, Modulschienen
24571-846	3U	255.5mm	1	112.3mm	148mm	Griffe, Modulschienen
24571-849	3U	315.5mm	1	112.3mm	148mm	Griffe, Modulschienen
24571-858	3U	255.5mm	1	112.3mm	219mm	Griffe, Modulschienen
24571-861	3U	315.5mm	1	112.3mm	219mm	Griffe, Modulschienen
24571-862	3U	375.5mm	1	112.3mm	219mm	Griffe, Modulschienen
24571-863	3U	435.5mm	1	112.3mm	219mm	Griffe, Modulschienen
24571-873	3U	315.5mm	1	112.3mm	326mm	Griffe, Modulschienen
24571-874	3U	375.5mm	1	112.3mm	326mm	Griffe, Modulschienen
24571-875	3U	435.5mm	1	112.3mm	326mm	Griffe, Modulschienen
24571-882	3U	255.5mm	1	112.3mm	432mm	Griffe, Modulschienen
24571-885	3U	315.5mm	1	112.3mm	432mm	Griffe, Modulschienen
24571-886	3U	375.5mm	1	112.3mm	432mm	Griffe, Modulschienen

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Nutzbare Höhe	Nutzbare Breite	Frontrahmenkonstruktion
24571-887	3U	435.5mm	1	112.3mm	432mm	Griffe, Modulschienen
24571-888	3U	495.5mm	1	112.3mm	432mm	Griffe, Modulschienen
24571-894	4U	255.5mm	1	156.8mm	148mm	Griffe, Modulschienen
24571-897	4U	315.5mm	1	156.8mm	148mm	Griffe, Modulschienen
24571-906	4U	255.5mm	1	156.8mm	219mm	Griffe, Modulschienen
24571-909	4U	315.5mm	1	156.8mm	219mm	Griffe, Modulschienen
24571-910	4U	375.5mm	1	156.8mm	219mm	Griffe, Modulschienen
24571-911	4U	435.5mm	1	156.8mm	219mm	Griffe, Modulschienen
24571-921	4U	315.5mm	1	156.8mm	326mm	Griffe, Modulschienen
24571-922	4U	375.5mm	1	156.8mm	326mm	Griffe, Modulschienen
24571-923	4U	435.5mm	1	156.8mm	326mm	Griffe, Modulschienen
24571-930	4U	255.5mm	1	156.8mm	432mm	Griffe, Modulschienen
24571-933	4U	315.5mm	1	156.8mm	432mm	Griffe, Modulschienen
24571-934	4U	375.5mm	1	156.8mm	432mm	Griffe, Modulschienen
24571-935	4U	435.5mm	1	156.8mm	432mm	Griffe, Modulschienen
24571-936	4U	495.5mm	1	156.8mm	432mm	Griffe, Modulschienen
24571-942	6U	255.5mm	1	245.7mm	148mm	Griffe, Modulschienen
24571-945	6U	315.5mm	1	245.7mm	148mm	Griffe, Modulschienen

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Nutzbare Höhe	Nutzbare Breite	Frontrahmenkonstruktion
24571-954	6U	255.5mm	1	245.7mm	219mm	Griffe, Modulschienen
24571-957	6U	315.5mm	1	245.7mm	219mm	Griffe, Modulschienen
24571-958	6U	375.5mm	1	245.7mm	219mm	Griffe, Modulschienen
24571-959	6U	435.5mm	1	245.7mm	219mm	Griffe, Modulschienen
24571-969	6U	315.5mm	1	245.7mm	326mm	Griffe, Modulschienen
24571-970	6U	375.5mm	1	245.7mm	326mm	Griffe, Modulschienen

Table 2/3

Katalognummer	Kühloption	Entspricht	Oberfläche	Höhe	Material	Schutzart
24571-971	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	310.35mm	Aluminium	IP20
24571-978	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	310.35mm	Aluminium	IP20
24571-981	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	310.35mm	Aluminium	IP20
24571-982	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	310.35mm	Aluminium	IP20

Katalognummer	Kühloption	Entspricht	Oberfläche	Höhe	Material	Schutzart
24571-983	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	310.35mm	Aluminium	IP20
24571-984	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	310.35mm	Aluminium	IP20
24571-846	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	177mm	Aluminium	IP20
24571-849	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	177mm	Aluminium	IP20
24571-858	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	177mm	Aluminium	IP20
24571-861	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	177mm	Aluminium	IP20
24571-862	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	177mm	Aluminium	IP20

Katalognummer	Kühloption	Entspricht	Oberfläche	Höhe	Material	Schutzart
24571-863	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	177mm	Aluminium	IP20
24571-873	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	177mm	Aluminium	IP20
24571-874	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	177mm	Aluminium	IP20
24571-875	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	177mm	Aluminium	IP20
24571-882	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	177mm	Aluminium	IP20
24571-885	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	177mm	Aluminium	IP20
24571-886	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	177mm	Aluminium	IP20

Katalognummer	Kühloption	Entspricht	Oberfläche	Höhe	Material	Schutzart
24571-887	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	177mm	Aluminium	IP20
24571-888	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	177mm	Aluminium	IP20
24571-894	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	221.5mm	Aluminium	IP20
24571-897	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	221.5mm	Aluminium	IP20
24571-906	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	221.5mm	Aluminium	IP20
24571-909	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	221.5mm	Aluminium	IP20
24571-910	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	221.5mm	Aluminium	IP20

Katalognummer	Kühloption	Entspricht	Oberfläche	Höhe	Material	Schutzart
24571-911	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	221.5mm	Aluminium	IP20
24571-921	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	221.5mm	Aluminium	IP20
24571-922	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	221.5mm	Aluminium	IP20
24571-923	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	221.5mm	Aluminium	IP20
24571-930	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	221.5mm	Aluminium	IP20
24571-933	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	221.5mm	Aluminium	IP20
24571-934	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	221.5mm	Aluminium	IP20

Katalognummer	Kühloption	Entspricht	Oberfläche	Höhe	Material	Schutzart
24571-935	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	221.5mm	Aluminium	IP20
24571-936	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	221.5mm	Aluminium	IP20
24571-942	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	310.35mm	Aluminium	IP20
24571-945	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	310.35mm	Aluminium	IP20
24571-954	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	310.35mm	Aluminium	IP20
24571-957	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	310.35mm	Aluminium	IP20
24571-958	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	310.35mm	Aluminium	IP20

Katalognummer	Kühloption	Entspricht	Oberfläche	Höhe	Material	Schutzart
24571-959	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	310.35mm	Aluminium	IP20
24571-969	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	310.35mm	Aluminium	IP20
24571-970	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	310.35mm	Aluminium	IP20

Table 3/3

Katalognummer	Breite Gestell	Statische Last	Breite	Schnelles Schiff
24571-971	63HP	25kg	342.4mm	No
24571-978	84HP	25kg	448.9mm	No
24571-981	84HP	25kg	448.9mm	No
24571-982	84HP	25kg	448.9mm	No
24571-983	84HP	25kg	448.9mm	No
24571-984	84HP	25kg	448.9mm	No
24571-846	28HP	25kg	164.4mm	No
24571-849	28HP	25kg	164.4mm	No
24571-858	42HP	25kg	235.5mm	No
24571-861	42HP	25kg	235.5mm	No

Katalognummer	Breite Gestell	Statische Last	Breite	Schnelles Schiff
24571-862	42HP	25kg	235.5mm	No
24571-863	42HP	25kg	235.5mm	No
24571-873	63HP	25kg	342.4mm	No
24571-874	63HP	25kg	342.4mm	No
24571-875	63HP	25kg	342.4mm	No
24571-882	84HP	25kg	448.9mm	No
24571-885	84HP	25kg	448.9mm	No
24571-886	84HP	25kg	448.9mm	No
24571-887	84HP	25kg	448.9mm	No
24571-888	84HP	25kg	448.9mm	No
24571-894	28HP	25kg	164.4mm	No
24571-897	28HP	25kg	164.4mm	No
24571-906	42HP	25kg	235.5mm	No
24571-909	42HP	25kg	235.5mm	No
24571-910	42HP	25kg	235.5mm	No
24571-911	42HP	25kg	235.5mm	No
24571-921	63HP	25kg	342.4mm	No
24571-922	63HP	25kg	342.4mm	No

Katalognummer	Breite Gestell	Statische Last	Breite	Schnelles Schiff
24571-923	63HP	25kg	342.4mm	No
24571-930	84HP	25kg	448.9mm	No
24571-933	84HP	25kg	448.9mm	No
24571-934	84HP	25kg	448.9mm	No
24571-935	84HP	25kg	448.9mm	No
24571-936	84HP	25kg	448.9mm	No
24571-942	28HP	25kg	164.4mm	No
24571-945	28HP	25kg	164.4mm	No
24571-954	42HP	25kg	235.5mm	No
24571-957	42HP	25kg	235.5mm	No
24571-958	42HP	25kg	235.5mm	No
24571-959	42HP	25kg	235.5mm	No
24571-969	63HP	25kg	342.4mm	No
24571-970	63HP	25kg	342.4mm	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Modifizierungen (Sonderfarben oder -größen)

Kundenspezifische Lösungen (Ausbrüche in Dach, Bodenplatte oder Seitenwänden).

Montageservice ab 1 Stück.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-

Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE