


RatiopacPRO Style, Front- und Heckblende, Frontseite schraubenlos



Das vielseitige RatiopacPRO Style Desktopgehäuse verfügt über ein Schutzrahmendesign, ein Gummistreifen und verschiedene Konfigurationsoptionen.

Die Front- und Rückblenden mit Gummistreifenoption für oben und unten bieten Steckverbinderschutz und integrierte Stapelfähigkeit. Das zirkulierende Gummistreifendesign schützt Ecken und ist ideal für kleinere mobile Gehäuse. For larger equipment, the Front Handle offers convenient carrying and rear connector protection.

Für 19"-Komponenten mit Führungsschienen oder proprietären Komponenten mit einer Montageplatte, erfüllt RatiopacPRO Style Ihre spezifischen Anforderungen.

MERKMALE

Desktopgehäuse mit Schutzrahmendesign und Gummistreifen oben und unten für einen sicheren Stand und mit integrierter Stapelfunktion

Gehäuse für 19"-Komponenten (Führungsschienen) oder proprietäre Komponenten (Montageplatte).

Für die Etablierung einer EMV-Schirmung, dem Gehäuse müssen zusätzliche Komponenten hinzugefügt werden.

Vorderseite für Frontplattenmontage ohne Schrauben und Rückseite für Standard-Frontplattenmontage vorbereitet.

Perforierte Bodenblende zur Luftkühlung

Keine sichtbaren Schrauben, Verkleidungsteile ohne Werkzeug abnehmbar

Für Kartentiefe 160 mm, 220 mm, 280 mm und 340 mm (je nach Gehäusetiefe)

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp:	Gehäuse
Typ:	Gehäuse für einzelne Elektronikbauteile
Produktfamilie:	RatiopacPRO Style

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Nutzbare Höhe	Nutzbare Breite
24582-626	6U	42HP	414mm	1	245.7mm	213.9mm

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Nutzbare Höhe	Nutzbare Breite
24582-634	6U	63HP	294mm	1	245.7mm	320.6mm
24582-635	6U	63HP	354mm	1	245.7mm	320.6mm
24582-636	6U	63HP	414mm	1	245.7mm	320.6mm
24582-644	6U	84HP	294mm	1	245.7mm	427.3mm
24582-645	6U	84HP	354mm	1	245.7mm	427.3mm
24582-646	6U	84HP	414mm	1	245.7mm	427.3mm
24582-647	6U	84HP	474mm	1	245.7mm	427.3mm
24582-214	2U	28HP	294mm	1	67.9mm	142.8mm
24582-215	2U	28HP	354mm	1	67.9mm	142.8mm
24582-224	2U	42HP	294mm	1	67.9mm	213.9mm
24582-225	2U	42HP	354mm	1	67.9mm	213.9mm
24582-226	2U	42HP	414mm	1	67.9mm	213.9mm
24582-234	2U	63HP	294mm	1	67.9mm	320.6mm
24582-235	2U	63HP	354mm	1	67.9mm	320.6mm
24582-236	2U	63HP	414mm	1	67.9mm	320.6mm
24582-244	2U	84HP	294mm	1	67.9mm	427.3mm
24582-245	2U	84HP	354mm	1	67.9mm	427.3mm
24582-246	2U	84HP	414mm	1	67.9mm	427.3mm

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Nutzbare Höhe	Nutzbare Breite
24582-247	2U	84HP	474mm	1	67.9mm	427.3mm
24582-314	3U	28HP	294mm	1	112.3mm	142.8mm
24582-315	3U	28HP	354mm	1	112.3mm	142.8mm
24582-324	3U	42HP	294mm	1	112.3mm	213.9mm
24582-325	3U	42HP	354mm	1	112.3mm	213.9mm
24582-326	3U	42HP	414mm	1	112.3mm	213.9mm
24582-334	3U	63HP	294mm	1	112.3mm	320.6mm
24582-335	3U	63HP	354mm	1	112.3mm	320.6mm
24582-336	3U	63HP	414mm	1	112.3mm	320.6mm
24582-344	3U	84HP	294mm	1	112.3mm	427.3mm
24582-345	3U	84HP	354mm	1	112.3mm	427.3mm
24582-346	3U	84HP	414mm	1	112.3mm	427.3mm
24582-347	3U	84HP	474mm	1	112.3mm	427.3mm
24582-424	4U	42HP	294mm	1	156.8mm	213.9mm
24582-425	4U	42HP	354mm	1	156.8mm	213.9mm
24582-426	4U	42HP	414mm	1	156.8mm	213.9mm
24582-434	4U	63HP	294mm	1	156.8mm	320.6mm
24582-435	4U	63HP	354mm	1	156.8mm	320.6mm

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Nutzbare Höhe	Nutzbare Breite
24582-436	4U	63HP	414mm	1	156.8mm	320.6mm
24582-444	4U	84HP	294mm	1	156.8mm	427.3mm
24582-445	4U	84HP	354mm	1	156.8mm	427.3mm
24582-446	4U	84HP	414mm	1	156.8mm	427.3mm
24582-447	4U	84HP	474mm	1	156.8mm	427.3mm
24582-624	6U	42HP	294mm	1	245.7mm	213.9mm
24582-625	6U	42HP	354mm	1	245.7mm	213.9mm

Table 2/3

Katalognummer	Frontrahmenkonstruktion	Kühloption	Entspricht	EMV-Schirmung	Oberfläche	Höhe
24582-626	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	290mm
24582-634	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	290mm
24582-635	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	290mm
24582-636	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	290mm

Katalognummer	Frontrahmenkonstruktion	Kühloption	Entspricht	EMV-Schirmung	Oberfläche	Höhe
24582-644	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	290mm
24582-645	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	290mm
24582-646	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	290mm
24582-647	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	290mm
24582-214	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	112mm
24582-215	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	112mm
24582-224	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	112mm

Katalognummer	Frontrahmenkonstruktion	Kühloption	Entspricht	EMV-Schirmung	Oberfläche	Höhe
24582-225	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	112mm
24582-226	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	112mm
24582-234	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	112mm
24582-235	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	112mm
24582-236	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	112mm
24582-244	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	112mm
24582-245	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	112mm

Katalognummer	Frontrahmenkonstruktion	Kühloption	Entspricht	EMV-Schirmung	Oberfläche	Höhe
24582-246	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	112mm
24582-247	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	112mm
24582-314	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	157mm
24582-315	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	157mm
24582-324	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	157mm
24582-325	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	157mm
24582-326	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	157mm

Katalognummer	Frontrahmenkonstruktion	Kühloption	Entspricht	EMV-Schirmung	Oberfläche	Höhe
24582-334	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	157mm
24582-335	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	157mm
24582-336	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	157mm
24582-344	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	157mm
24582-345	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	157mm
24582-346	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	157mm
24582-347	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	157mm

Katalognummer	Frontrahmenkonstruktion	Kühloption	Entspricht	EMV-Schirmung	Oberfläche	Höhe
24582-424	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	201mm
24582-425	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	201mm
24582-426	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	201mm
24582-434	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	201mm
24582-435	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	201mm
24582-436	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	201mm
24582-444	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	201mm

Katalognummer	Frontrahmenkonstruktion	Kühloption	Entspricht	EMV-Schirmung	Oberfläche	Höhe
24582-445	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	201mm
24582-446	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	201mm
24582-447	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	201mm
24582-624	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	290mm
24582-625	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	290mm

Table 3/3

Katalognummer	Material	Schutzart	Statische Last	Breite	Schnelles Schiff
24582-626	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24582-634	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24582-635	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24582-636	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24582-644	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No

Katalognummer	Material	Schutzart	Statische Last	Breite	Schnelles Schiff
24582-645	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24582-646	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24582-647	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24582-214	Aluminium	IP30	25kg	176.4mm	No
24582-215	Aluminium	IP30	25kg	176.4mm	No
24582-224	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24582-225	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24582-226	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24582-234	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24582-235	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24582-236	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24582-244	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24582-245	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24582-246	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24582-247	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24582-314	Aluminium	IP30	25kg	176.4mm	No
24582-315	Aluminium	IP30	25kg	176.4mm	No
24582-324	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No

Katalognummer	Material	Schutzart	Statische Last	Breite	Schnelles Schiff
24582-325	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24582-326	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24582-334	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24582-335	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24582-336	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24582-344	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24582-345	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24582-346	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24582-347	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24582-424	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24582-425	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24582-426	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24582-434	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24582-435	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24582-436	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24582-444	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24582-445	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24582-446	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No

Katalognummer	Material	Schutzart	Statische Last	Breite	Schnelles Schiff
24582-447	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24582-624	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24582-625	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Informationen zu nutzerdefinierten Konfigurationen (Farben, Größen usw.) erhalten Sie von unserem Online-Konfigurator (<https://configurators.schroff.biz/ratiopacpro-style>).

Modifizierungsservice für kundenspezifische Versionen auf Anfrage (spezielle Farben, Größen, Ausschnitte usw.).

Montageservice ab Losgröße 1.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE