

Erdungsplattenelektrode

Energieversorger



DIAGRAMME



EIGENSCHAFTEN

Bietet eine große Oberfläche zur Verteilung des Stroms in die Erde

Verfügbar in einer Vielzahl verschiedener Größen und Anschlusskonfigurationen

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Breite	bewegliche Kabelverbindung	Dicke
710190	710190	600 mm	Keine	1.50 mm

GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T)		
GPE	Erdungsplattenelektrode	
C	Material	C: Kupfer (C11000)
E	bewegliche Kabelverbindung	C: Durchgehend (2 x „L J“ ERICO CADWELD-Verbindung) E: Ende („L J“ ERICO CADWELD-Verbindung) N: Kein Anschlussstück
A	Plattendicke-Code (Lagertoleranz)	A: 1/32" (min. für Blitze – Cu) B: 1/16" (min. für Strom – Cu) C: 3/32" D: 1/8" E: 1/4" (min. für Strom – Stl.) F: 3/8" G: 1/2" H: 1/64" (26 GA) J: 3/16"
H	Plattenbreite-Code	A: 1" · B: 2" · C: 3" · D: 4" · E: 5" · F: 6" · G: 9" · H: 12" · J: 18" K: 24" · L: 30" · M: 36" · N: 42" · P: 48" · Q: 17" · R: 10"
024	Plattenlänge-Code (Zoll) (3 Stellen erforderlich)	
1L*	Anschluss-Kabeltyp (ERICO-Kabelcode)	
024*	Anschlussdrahtlänge (Inches)	
(T)*	Verzinkt	

* Entfällt, falls nicht genutzt

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE